

Sortiment med mejsler, dorne og splitudrivere, Antal værktøjer: 10**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	954652 10
GTIN	2050002016927
Artikelklasse	91A

Beskrivelse**Udførelse:**

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende blå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Hårdskumindsatserne fylder 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) af skuffernes nytteflade.

Passer til:

Nye GARANT-værkstedsvogne med heludtræksskuffer og nyt skuffemål på **20 G × 16 G** hhv. 500 × 400 mm (B × D).

Skumindsatser i størrelsen 10 G × 8 G passer i shadowboards nr. 923210 str. 250 (2 skumindsatser pr. Shadowboard).

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 954652: 1 stk.

Fladmejsel nr. 740500 str. 200: 1 stk.

Krydsmejsel nr. 740600 str. 200: 1 stk.

Dorn nr. 745500 str. 3; 4: 1 stk. af hver

Splitudriver nr. 747000 str. 2; 3; 4; 5; 6; 8: 1 stk. af hver

Teknisk beskrivelse

Dybde	250 mm
-------	--------

Dybde i G	10
Antal værktøjer	10
Bredde	200 mm
Bredde i G	8
Udførelse	med slagværktøj
Vægt	1,381 kg
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	8×10
Produkttype	Indsats i hårdt skum

Tilbehør

Krydsmejsel Hel længde 200 mm	740600 200
Splitudriver, normal kvalitet, lakeret Spids-Ø D 3 mm	747000 3
Fladmejsel Hel længde 200 mm	740500 200
Dornekraftig udførelse Spids-Ø 4 mm	745500 4
Dornekraftig udførelse Spids-Ø 3 mm	745500 3
Splitudriver, normal kvalitet, lakeret Spids-Ø D 4 mm	747000 4
Splitudriver, normal kvalitet, lakeret Spids-Ø D 2 mm	747000 2
Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 954652	952001 954652
Splitudriver, normal kvalitet, lakeret Spids-Ø D 8 mm	747000 8
Splitudriver, normal kvalitet, lakeret Spids-Ø D 5 mm	747000 5
Splitudriver, normal kvalitet, lakeret Spids-Ø D 6 mm	747000 6