



Akku-slagbore-/skruemaskine ONE-KEY™, Type: M18OPD2-5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

070102 M18OPD2-5

GTIN

4058546224721

Artikelklasse

03L

Beskrivelse

Udførelse:

- Effektive 2-gears-akku-slagbore-/skruemaskiner med flertrins-momentindstilling.
 - REDLITHIUM-ION™ Red Li-ion-akkuer med enkeltcelleovervågning og ladestandsindikator.
 - Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid.
 - FIXTEC hurtigspændepatron i metal med spindellås.
 - Greb med Softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.
 - LED-belysning af arbejdsområdet.
 - Børsteløs POWERSTATE™-motor (ikke str. M18BPD4) af hensyn til en optimal virkningsgrad. Minimal slitage og op til 10 gange længere levetid sammenlignet med standard-DC-motorer.
 - REDLINK PLUS™-elektronik – effektstyring og beskyttelse mod overbelastning.
- FUEL™ ONE-KEY™ – Nyeste generation af FUEL™-apparater med integreret Bluetooth-teknologi til individuel konfiguration, online-styring af værktøjsbeholdning og værktøjsrapportering.

FUEL™ topmodel med højt drejningsmoment.

Fordel:

Børsteløs POWERSTATE™-motor.

Leveringsomfang:

Inklusive 2x lithium-ion-akkuer, lader, transportkuffert (HD-Box) og bælteclips.

Bemærk:

Egnede batterier og ladere finder du fra nr. 073814 – 073816, 073827 og 073840.

Det tilhørende Bluetooth-sporingsmodul findes under 070103 BTT-1.

Teknisk beskrivelse

Akku-kapacitet	5 Ah
Maks. spiralbor-Ø i stål	16 mm
Vægt	2,2 kg
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 550 min ⁻¹
Maks. spiralbor-Ø i beton	16 mm
Maks. moment	135 Nm
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion	1,33 m/s ²
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion	13,2 m/s ²
Batterispænding	18 V
App-integration	OneKey
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Motorkonstruktion	FUEL™
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Maks. omdrejningstal 2. gear	2000 min ⁻¹
Producentbetegnelse	M18ONEPD2-502X
Maks. spiralbor-Ø i træ	89 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
egnet til materiale	Sten
egnet til materiale	Beton
egnet til materiale	Murværk
Produkttype	Slagbore-/skruemaskine

Tilbehør

Lithium-ion-batteriHigh Output™ Akku-type MHB55	073809 MHB55
Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion system M18B5 Akku-type MB18	073816 MB18
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C