

Garant**CNC-videomålemikroskop MM1, Type: 300CNC****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	492550 300CNC
GTIN	4062406160258
Artikelklasse	41P

Beskrivelse**Udførelse:**

CNC-styret video-målemikroskop med hurtig billedbearbejdning, højopløseligt farvekamera og et brugervenligt, værkstedskompatibelt multitouch-panel på pc-basis.

Overfladelys: 56 hvide LED'er i 2 koncentriske ringe. 1 ring og 4 segmenter, der hver især kan kobles til/fra og dæmpes separat.

Gennemlys: Langtidsholdbare LED'er, telecentrisk, kan kobles til/fra og dæmpes. **Massiv granitbasis** med krydsbord, overfladehærdet og yderst præcise føringer.

- **Enkelt at oprette og anvende måleprogrammer.**
- **Praktisk automatisering af måleforløb f.eks. pallemålinger.**
- **Moderne, brugervenlig målesoftware med intuitiv betjening.**

Leveringsomfang:

Inklusive all-in-one PC, trådløs mus og tastatur, støvbeskyttelseskappe, strømforsyning, testprotokol og betjeningsvejledning på flere sprog.

Specialtilbehør:

Objektiv nr. 491912, softwarealternativ nr. 491913, skærekantrenser / positionsmodellervoks nr. 354788.

Bemærk:

Længdemåleafvigelse $E_{UXY, MPE}$ iht. DIN EN ISO 10360-7 målt med forstørrelsesfaktor = 0,5.

Tilladte omgivelsesbetingelser: 20 °C ±1 K, temperaturgradient $\Delta_{th} = 0,5$ K/h, $\Delta_{td} = 4,0$ K/d, målt med kalibreret normal.

Forbehold for tekniske ændringer og touch-panelets udførelse.

Teknisk beskrivelse

Måleområde Y	200 mm
Objektiv (x gange)	0,5
Maks. emnevægt	20 kg
Arbejdsafstand	80 mm
Synsfelt	14×9 mm
Længde	730 mm
Måleområde Z	200 mm
Bredde	900 mm
Kamera	6,4 megapixel, autofokus
Vægt	115 kg
Maks. emnehøjde	200 mm
Måleområde X	300 mm
Forstørrelse på skærmen (x gange)	23
Højde	950 mm
Længdemåleafvigelse $E_{UXY, MPE}$ optisk (2D)	2,9 + L / 100 (L i mm) ved 20 °C ±1 K μ m
Nominel spænding	240 V
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	CNC-videomålemikroskop

Tilbehør

Softwarealternativ til MM1 Type PROFIL	491913 PROFIL
Understel til målemikroskoper Breddexdybde 1800X900 mm	491914 1800X900

Objektiv til målemikroskoper MM1 / MM2 Type 3	491912 3
Støvhætte Type 300	491919 300
Tilbehør til videomålemikroskop Type FEDER	491917 FEDER
Softwarealternativ til MM1 Type DXF	491913 DXF
Reserveglasplade til videomålemikroskop MM1 Type 300	491948 300