



## Bits-sortiment BiTorsion 30 dele, diamantbelagt



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	675797
GTIN	4013288179814
Artikelklasse	63H

### Beskrivelse

#### Indhold:

Bits C 6,3 (1/4 tomme) sorteret; 1 universalholder.

#### Indhold:

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Phillips-skruer: Nr. 675510 2 stk. i str. 1/25; 4 stk. i str. 2/25; 1 stk. i str. 3/25

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Pozidriv: Nr. 675530 2 stk. i str. 1/25; 4 stk. i str. 2/25; 1 stk. i str. 3/25

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX®: Svarende til nr. 675550 2 stk. i str. TX10; 2 stk. i str. TX15; 3 stk. i str. TX20; 3 stk. i str. TX25; 1 stk. i str. TX30; 1 stk. i str. TX40

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til ligekærv: 1 stk. i str. 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Universalholder „Rapidaptor“: 1 stk. nr. 675020 str. 6,3K

### Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Drivprofil	Ligekærvs-kruetrækker
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Producentbetegnelse	Bit-Check 30 Diamond 1

Bit, længde	25 mm
Antal dele	30
Produkttype	Bitværktøj

## Tilbehør

Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3BiTorsion, diamantbelagt Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675530 2/25
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3K	675020 6,3K
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3BiTorsion, diamantbelagt Krydskærvstørrelse / hel længde 3/25 mm	675530 3/25
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3BiTorsion, diamantbelagt Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm	675530 1/25
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3BiTorsion diamantbelagt Krydskærvstørrelse / hel længde 3/25 mm	675510 3/25
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3BiTorsion diamantbelagt Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675510 2/25
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3BiTorsion diamantbelagt Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm	675510 1/25