



Bits-sortiment metal 30 dele



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	675793
GTIN	4013288179838
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Indhold:

Bits C 6,3 (1/4 tomme) sorteret; 1 universalholder.

Indhold:

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Phillips-skruer: Nr. 675310 3 stk. i str. 1/25; 3 stk. i str. 2/25; 2 stk. i str. 3/25

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Pozidriv: Nr. 675320 3 stk. i str. 1/25; 3 stk. i str. 2/25; 3 stk. i str. 3/25

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig sekskant: Nr. 675240 1 stk. i hver str. 4; 5; 6

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX®: Nr. 675340 1 stk. i hver str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til ligekærv: 1 stk. i hver str. 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Universalholder: 1 stk.

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Skruestrækker til Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruestrækker
Drivprofil	Ligekærvskruestrækker
Drivprofil	Skruestrækker til TORX®-skruer

Producentbetegnelse	Bit-Check 30 Metal 1
Antal dele	30
Produkttype	Bitværktøj

Tilbehør

Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 6 mm	675240 6
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX15	675340 TX15
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675310 2/25
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX20	675340 TX20
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm	675310 1/25
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 3/25 mm	675320 3/25
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX40	675340 TX40
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 4 mm	675240 4
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX25	675340 TX25
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX30	675340 TX30
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX10	675340 TX10
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 5 mm	675240 5
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675320 2/25
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 3/25 mm	675310 3/25
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm	675320 1/25