



Bitsortiment med betjeningsværktøj og toppe 65 dele, ESD



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	676175
GTIN	4010995399719
Artikelklasse	63K

Beskrivelse

Udførelse:

Alle gængse små profilstørrelser med 4 mm bitholder indeholdt i sortimentet. Bit-skralde med 5° vinkel til fornyet greb. ESD finskruegreb til arbejde på elektroniske komponenter på områder med elektrostatisk risiko.

Praktisk sammensatte Kraftform Kompakt®-sortimenter af bits og betjeningsværktøj **til manuel brug og maskinbrug**. Kraftform-skruestrækkergreb med hurtigskifteholder til 1/4 tomme-bits med C 6,3 og E 6,3 skaft.

Indhold:

Bits, længde 28 mm, 4 mm til Phillips-skruer: 1 stk. af hver str. 000; 00; 0; 1

Bits, længde 28 mm, 4 mm til indvendig sekskant: 1 stk. i hver str. 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 mm

1 stk. i hver str. 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32 tomme

Bits, længde 28 mm, 4 mm til indvendig Torx®: 1 stk. i hver str. TX3; TX4; TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20

Bits, længde 28 mm, 4 mm til lige kær: 1 stk. i hver str. 0,8; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm

Bits, længde 28 mm, 4 mm til Pentalobe: 1 stk. i hver str. PL1; PL2; PL3; PL4; PL5; PL6

Topnøgleindsatser, til udvendig sekskant: 1 stk. i hver str. 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm

1 stk. i hver str. 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32 tomme

Adapter: 1 stk. 1/4 tomme bitskaft - 4 mm indvendig sekskant

Bitskralde: 1 stk., til bits C 6,3 og E 6,3; med tommelfingerhjul

Forlænger 4 mm: 1 stk. 100 mm

ESD-finskruegreb med 4 mm holder: 1 stk. 110 mm

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	6-kant-topnøgle
Drivprofil	Pentalobe-skruetrækker
Drivprofil	Ligekærviskruetrækker
Drivprofil	Sekskant-skruetrækker
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Bitværktøj