



Topnøglesortiment 1/4; 1/2 tomme firkant 63 dele



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630021
GTIN	4018754261130
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2 – M20.

Til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 – M18.

Til udvendig Torx® med gevind M3 – M14. Til indvendig Torx® med gevind M2,5 – M14.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

1/4 tomme toppe, 6-kantede: 9 stk. nr. 631000 str. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

1/2 tomme toppe, 6-kantede: 10 stk. nr. 642200 str. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

1/4 tomme toppe til Torx®: 5 stk. nr. 631500 str. E4; E5; E6; E7; E8

1/2 tomme toppe til Torx®: 7 stk. nr. 642700 str. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

1/4 tomme skruebits, 6-kantede: 3 stk. nr. 631700 str. 3; 4; 5

1/2 tomme skruebits, 6-kantede: 5 stk. nr. 643200 str. 6; 8; 10; 12; 14

1/4 tomme skruebits til Torx®: 6 stk. nr. 631801 str. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

1/2 tomme skruebits til Torx®: 7 stk. nr. 643650 str. TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

1/4 tomme T-greb: 1 stk. nr. 633000 str. 116

1/2 tomme T-greb: 1 stk. nr. 641300 str. 300

1/4 tomme bitsholder: 1 stk. nr. 632800 str. 150

1/4 tomme forlængere: 2 stk. nr. 632400 i str. 50; 150

1/2 tomme forlængere: 2 stk. nr. 641000 i str. 130; 255

1/4 tomme kardanled: 1 stk. nr. 633500 str. 1/4

1/2 tomme kardanled: 1 stk. nr. 641600 str. 1/2
 1/4 tomme skralde: 1 stk. nr. 632000 str. 1/4
 1/2 tomme skralde: 1 stk. nr. 640100 str. 1/2
 Opbevaring i: ABS-kunststofboks
 Højde: 82 mm
 Drivfirkant: 1/4 tommer
 Drivfirkant: 1/2 tommer
 Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 4-30 mm
 Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 3-14 mm

Teknisk beskrivelse

Antal dele	63
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Unbrakonøgle
Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	4-30 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	3-14 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivfirkant	1/2 tommer
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	481 mm
Bredde	288 mm
Højde	82 mm
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme Type 1/4	632000 1/4
Top, 1/4 tomme, til Torx® Torx®-profil E8	631500 E8
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 24 mm	642200 24
Skruerbit, 1/4 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX8	631801 TX8

Top, 1/2 tomme, til Torx® Torx®-profil E18	642700 E18
Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme Type 1/2	640100 1/2
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 30 mm	642200 30
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 8 mm	643200 8
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5 mm	631000 5
Top, 1/4 tomme, til Torx® Torx®-profil E7	631500 E7
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 22 mm	642200 22
6-kantet skruebit 1/4 tomme lang sekskant 3 mm	631700 3
Top, 1/4 tomme, til Torx® Torx®-profil E4	631500 E4
Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme Torx®-profil TX27	643650 TX27
T-greb, 1/2 tomme Hel længde 300 mm	641300 300
Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme Torx®-profil TX55	643650 TX55
Top, 1/4 tomme, til Torx® Torx®-profil E5	631500 E5
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX20	631801 TX20
Top, 1/2 tomme, til Torx® Torx®-profil E24	642700 E24
Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme Torx®-profil TX45	643650 TX45
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 6 mm	643200 6
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5,5 mm	631000 5,5
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 12 mm	643200 12
Top, 1/2 tomme, til Torx® Torx®-profil E20	642700 E20
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 16 mm	642200 16
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 21 mm	642200 21
T-greb, 1/4 tomme Hel længde 116 mm	633000 116
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 6 mm	631000 6
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX10	631801 TX10
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 10 mm	643200 10
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 18 mm	642200 18
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 17 mm	642200 17
Kardanled, 1/2 tomme Type 1/2	641600 1/2

Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX9	631801 TX9
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 4 mm	631000 4
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 14 mm	643200 14
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 10 mm	631000 10
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX25	631801 TX25
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 19 mm	642200 19
Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme Torx®-profil TX30	643650 TX30
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX15	631801 TX15
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 11 mm	631000 11
Kardanled, 1/4 tomme Type 1/4	633500 1/4
6-kantet skruebit 1/4 tomme lang sekskant 4 mm	631700 4
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 150 mm	632400 150
Top, 1/4 tomme, til Torx® Torx®-profil E6	631500 E6
Top, 1/2 tomme, til Torx® Torx®-profil E10	642700 E10
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 130 mm	641000 130
6-kantet skruebit 1/4 tomme lang sekskant 5 mm	631700 5
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 9 mm	631000 9
Top, 1/2 tomme, til Torx® Torx®-profil E12	642700 E12
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 27 mm	642200 27
Top, 1/2 tomme, til Torx® Torx®-profil E14	642700 E14
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 7 mm	631000 7
Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme Torx®-profil TX40	643650 TX40
Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme Torx®-profil TX60	643650 TX60
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 13 mm	642200 13
Bitsholder, 1/4 tomme Hel længde 150 mm	632800 150
Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme Torx®-profil TX50	643650 TX50
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 255 mm	641000 255
Top, 1/2 tomme, til Torx® Torx®-profil E16	642700 E16
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 8 mm	631000 8

Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 50 mm

632400 50