



## Topnøglesortiment QuickRelease, 1/4 tomme firkant 22 dele



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630291
GTIN	4018754261550
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Drev-/forbindelsesdele** iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

**QuickRelease** – skralde, forlænger, kardanled og top danner en **gennemgående fast forbundet enhed**. Pr. knaptryk kan den sikre forbindelse nemt og hurtigt løsnes.

#### Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant / møtrikker med gevind M2 – M8 og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 – M8.

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

#### Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 13 stk. nr. 631000 str. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Skruetrækkerbits, sekskant: 4 stk. nr. 631700 str. 3; 4; 5; 6

T-nøgle QR: 1 stk. nr. 633050 str. 116

Greb QR: 1 stk. nr. 632950 str. 150

Forlænger QR: 1 stk. nr. 632545 str. 150

Kardanled QR: 1 stk. nr. 633550 str. 1/4

Skralde QR: 1 stk. nr. 632355 str. 1/4

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Drivfirkant: 1/4 tommer

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 3,5-13 mm

Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 3-6 mm

## Teknisk beskrivelse

Antal dele	22
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	3,5-13 mm
Drivprofil	Unbrakonøgle
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	3-6 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Længde	227 mm
Bredde	131 mm
Højde	57 mm
med QuickRelease	ja
Produkttype	Topnøgle

## Tilbehør

6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5,5 mm	631000 5,5
T-greb, 1/4 tomme QuickRelease Hel længde 116 mm	633050 116
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 11 mm	631000 11
Reverserbar finfortandet skraldenøgle, 1/4 tomme, med uddriver QuickRelease Type 1/4	632355 1/4
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 12 mm	631000 12
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5 mm	631000 5
6-kantet skruebit 1/4 tomme lang sekskant 4 mm	631700 4
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 10 mm	631000 10
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 9 mm	631000 9
6-kantet skruebit 1/4 tomme lang sekskant 3 mm	631700 3
6-kantet skruebit 1/4 tomme lang sekskant 6 mm	631700 6
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 4 mm	631000 4

6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 3,5 mm	631000 3,5
Forlænger, 1/4 tomme QuickRelease Hel længde 150 mm	632545 150
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 13 mm	631000 13
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 6 mm	631000 6
6-kantet skruebit 1/4 tomme lang sekskant 5 mm	631700 5
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 8 mm	631000 8
Kardanled 1/4 tomme QuickRelease Type 1/4	633550 1/4
Bitsholder, 1/4 tomme QuickRelease Hel længde 150 mm	632950 150
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 4,5 mm	631000 4,5
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 7 mm	631000 7