



Topnøglesortiment QuickRelease, 1/2 tomme firkant 22 dele



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	637891
GTIN	4018754260911
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

QuickRelease-sæt i ny brudsikker ABS-kunststofkasse med skumindlæg. Skralde, forlænger, kardanled og top udgør **en gennemgående, fast forbundet enhed**. Den sikre forbindelse kan hurtigt og nemt løsnes igen med et tryk på en knap.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 – M22.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 16 stk. nr. 642200 str. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

1 T-greb QR: Nr. 641350

3 forlængere QR: Nr. 641045 str. 75; 130; 255

1 kardanled QR: Nr. 641650

1 skralde QR: Nr. 640440

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Højde: 64 mm

Drivfirkant: 1/2 tommer

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 10-32 mm

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Drivfirkant	1/2 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	10-32 mm
Antal dele	22
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	454 mm
Bredde	253 mm
Højde	64 mm
med QuickRelease	ja
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 30 mm	642200 30
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 10 mm	642200 10
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 13 mm	642200 13
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 18 mm	642200 18
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 11 mm	642200 11
Finfortandet skraldenøgle, 1/2 tomme, med uddriver QuickRelease Type 1/2	640440 1/2
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 14 mm	642200 14
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 12 mm	642200 12
Forlænger, 1/2 tomme QuickRelease Hel længde 75 mm	641045 75
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 24 mm	642200 24
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 19 mm	642200 19
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 16 mm	642200 16
T-greb, 1/2 tomme QuickRelease Hel længde 300 mm	641350 300
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 15 mm	642200 15

6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 17 mm	642200 17
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 27 mm	642200 27
Kardanled, 1/2 tomme QuickRelease Type 1/2	641650 1/2
Forlænger, 1/2 tomme QuickRelease Hel længde 255 mm	641045 255
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 32 mm	642200 32
Forlænger, 1/2 tomme QuickRelease Hel længde 130 mm	641045 130
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 21 mm	642200 21
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 22 mm	642200 22