



Forindstillingsapparat, Type: VG1/US



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	354760 VG1/US
GTIN	4062406204341
Artikelklasse	31E

Beskrivelse

Udførelse:

- 15" touchscreen, intuitiv og enkel betjening via symboler.
- Med kalibreringsanordning på basisholderen.
- Fralægningsmuligheder.
- Hurtig justering af begge akser (X / Z) enkeltvis eller samtidig.
- Finindstilling af begge akser (X / Z).
- Spindel med 4×90° indeksering og spindelbremse.

Anvendelse:

Til måling for forindstilling af værktøjerne på maskinen / produktionsøen.

Leveringsomfang:

Inklusive kalibreringsanordning på basisholder, tastatur, fralægnings-plader, skærekantrenser og målesoftware på de vigtigste fremmedsprog.

Specialtilbehør:

- Underskab nr. 354767.
- Reduktionsstykker nr. 354771 / 4773 / 4775 / 4777 / 4779.
- Etiketprinter nr. 085505 str. LW450 (DYMO).
- Etiketter nr. 085565.

Bemærk:

Billedet kan afvige fra originalen.

Basisholder: SK50

Lynindstilling: elektromagnetisk

Målemetode: Billedbearbejdning 15 tommers touchscreen

Målestyring: PC-måleelektronik

Måleområde X: 400 mm

Måleområde Z: 500 mm

Teknisk beskrivelse

Bredde, basis	860 mm
Målestyring	PC-måleelektronik
Dybde	590 mm
Basisholder	SK50
Måleområde Z	500 mm
Lynindstilling	elektromagnetisk
Målemetode	Billedbearbejdning 15 tommers touchscreen
Spindelbelastning	100 kg
Måleområde X	400 mm
Vægt	150 kg
Højde	1060 mm
Totalbredde	1500 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Kalibreringsapparat

Tilbehør

Reduktion SK50 / HSK SK-basisholder / reduktion-HSK 50/ H50	354776 50/H50
Reduktion SK50 / VDI SK-basisholder / reduktion-VDI 50/ V30	354774 50/V30
Adresse-etikette-sæt, hvidt Etiketbredde×etiketlængde 28X89 mm	085565 28X89
Reduktion SK50 / VDI SK-basisholder / reduktion-VDI 50/ V20	354774 50/V20
Skærekantrenser / positionsmodellervoks	354788

Reduktion SK50 / VDI SK-basisholder / reduktion-VDI 50/ V25	354774 50/V25
Reduktion SK50 / HSK SK-basisholder / reduktion-HSK 50/ H100	354776 50/H100
Reduktion SK50 / PSC63 SK-basisholder / reduktion-PSC 50/C63	354778 50/C63
Reduktion SK50 / VDI SK-basisholder / reduktion-VDI 50/ V16	354774 50/V16
Reduktion SK50 / HSK SK-basisholder / reduktion-HSK 50/ H63	354776 50/H63
Reduktion SK50 / SK SK-basisholder / reduktion-SK 50/30	354772 50/30
Drejemidtemåleelement	354785
Reduktion SK50 / HSK SK-basisholder / reduktion-HSK 50/ H40	354776 50/H40
Adresse-etikette-sæt, hvidt Etiketbreddexetiketlængde 36X89 mm	085565 36X89
Reduktion SK50 / VDI SK-basisholder / reduktion-VDI 50/ V50	354774 50/V50
Reduktion SK50 / SK SK-basisholder / reduktion-SK 50/40	354772 50/40
Etiketprinter LabelWriter Type LW450	085505 LW450
Reduktion SK50 / VDI SK-basisholder / reduktion-VDI 50/ V40	354774 50/V40
Underskab til VG1 nr. 354760	354765
TFT-skærmrensere, Flatscreen Cleaner	083026
Støvhætte, 2 dele Type 1	354789 1