


Garant**Sæt med parallelklodser, Længde: 150mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	366702 150
GTIN	4045197799289
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse

Udførelse:

GARANT – **præcisionsudførelse**. Parringstolerance $\leq 0,004$ mm, bredde-/højedetolerance $\leq 0,007$ mm, ekstremt præcis planhed og vinkler. Dokumenter opbevares i særlig kunststofstander. Hårdhed: 60 HRC.

Parvis finslebne.

Anvendelse:

Ved præcisionsarbejde til parallel støtte af emner i maskinskruestik eller anordninger.

Indhold:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Bemærk:

Str. 125 – 200: 1 mm stigende; alle mål bortset fra 9 mm kan nås.

Reserveholder, se reservedelslisten. Stigende med 1 mm (undtagen 9 mm), ellers kan alle mål opnås.

Teknisk beskrivelse

Antal lister	24 par
Længde	150 mm

Formbeskrivelse	parallel
Formbeskrivelse	retvinklet
Formbeskrivelse	plan
Produkttype	Parallelklodser

Tilbehør

Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 150 Breddexhøjde 14X22 mm	366716 14X22
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 150 Breddexhøjde 12X20 mm	366716 12X20
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 150 Breddexhøjde 8X16 mm	366716 8X16
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 150 Breddexhøjde 14X17 mm	366716 14X17
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 150 Breddexhøjde 8X21 mm	366716 8X21
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 150 Breddexhøjde 8X26 mm	366716 8X26
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 150 Breddexhøjde 8X31 mm	366716 8X31
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 150 Breddexhøjde 10X23 mm	366716 10X23
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 150 Breddexhøjde 10X33 mm	366716 10X33
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 150 Breddexhøjde 12X15 mm	366716 12X15
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 150 Breddexhøjde 12X40 mm	366716 12X40
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 150 Breddexhøjde 10X28 mm	366716 10X28
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 150 Breddexhøjde 14X37 mm	366716 14X37

Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 150 Bredde x højde 14X27 mm	366716 14X27
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 150 Bredde x højde 8X36 mm	366716 8X36
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 150 Bredde x højde 12X25 mm	366716 12X25
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 150 Bredde x højde 10X13 mm	366716 10X13
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 150 Bredde x højde 12X35 mm	366716 12X35
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 150 Bredde x højde 10X18 mm	366716 10X18
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 150 Bredde x højde 14X32 mm	366716 14X32
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 150 Bredde x højde 14X42 mm	366716 14X42
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 150 Bredde x højde 8X11 mm	366716 8X11
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 150 Bredde x højde 12X30 mm	366716 12X30
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 150 Bredde x højde 10X38 mm	366716 10X38
Kunststofholder til parallelklodser Type 125-200	366701 125-200