

**Sæt med parallelklodser, Længde: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	366704 125
GTIN	4045197761200
Artikelklasse	32D

Beskrivelse**Udførelse:**

HOLEX – standardudførelse. Højde- og parringstolerance 0,01 mm. Opbevares i trækasse (som på illustrationen). Hårdhed: 60 HRC.

Parvis finslebne.**Anvendelse:**

Ved præcisionsarbejde til parallel støtte af emner i maskinkruestik eller anordninger.

Indhold:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Bemærk:

Str. 125 – 200: Stigende med 1 mm; alle mål kan opnås undtagen 9 mm.
Ekstra holder, se reservedelsliste.

Teknisk beskrivelse

Længde	125 mm
Antal lister	24 par
Produkttype	Parallelklodser

Tilbehør

Parallelklodser, enkeltpar til366702 / 6704 str. 125 Breddexhøjde 14X42 mm	366711 14X42
Reservetrækasse til parallelklodser Type S2	366754 S2
Parallelklodser, enkeltpar til366702 / 6704 str. 125 Breddexhøjde 12X40 mm	366711 12X40
Parallelklodser, enkeltpar til366702 / 6704 str. 125 Breddexhøjde 12X15 mm	366711 12X15
Parallelklodser, enkeltpar til366702 / 6704 str. 125 Breddexhøjde 12X35 mm	366711 12X35
Parallelklodser, enkeltpar til366702 / 6704 str. 125 Breddexhøjde 12X20 mm	366711 12X20
Parallelklodser, enkeltpar til366702 / 6704 str. 125 Breddexhøjde 14X17 mm	366711 14X17
Parallelklodser, enkeltpar til366702 / 6704 str. 125 Breddexhøjde 10X18 mm	366711 10X18
Parallelklodser, enkeltpar til366702 / 6704 str. 125 Breddexhøjde 10X38 mm	366711 10X38
Parallelklodser, enkeltpar til366702 / 6704 str. 125 Breddexhøjde 10X13 mm	366711 10X13
Parallelklodser, enkeltpar til366702 / 6704 str. 125 Breddexhøjde 14X22 mm	366711 14X22
Parallelklodser, enkeltpar til366702 / 6704 str. 125 Breddexhøjde 8X11 mm	366711 8X11
Parallelklodser, enkeltpar til366702 / 6704 str. 125 Breddexhøjde 8X16 mm	366711 8X16
Parallelklodser, enkeltpar til366702 / 6704 str. 125 Breddexhøjde 8X21 mm	366711 8X21
Parallelklodser, enkeltpar til366702 / 6704 str. 125 Breddexhøjde 14X27 mm	366711 14X27
Parallelklodser, enkeltpar til366702 / 6704 str. 125 Breddexhøjde 8X36 mm	366711 8X36

Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125 Bredde x højde 14X37 mm	366711 14X37
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125 Bredde x højde 10X23 mm	366711 10X23
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125 Bredde x højde 10X28 mm	366711 10X28
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125 Bredde x højde 14X32 mm	366711 14X32
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125 Bredde x højde 8X26 mm	366711 8X26
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125 Bredde x højde 12X30 mm	366711 12X30
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125 Bredde x højde 10X33 mm	366711 10X33
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125 Bredde x højde 12X25 mm	366711 12X25
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125 Bredde x højde 8X31 mm	366711 8X31