



## Rouletteringsværktøjssæt, Skaft- /plattestørrelse: 16mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290025 16
GTIN	4030741656842
Artikelklasse	29H

### Beskrivelse

#### Indhold:

- 1 stk. rouletteringsformværktøj af hhv. nr. 290000 og nr. 290010: str. 16
- 3 stk. rouletteringshjul af nr. 290161: str. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0
- 1 stk. rouletteringshjul af hhv. nr. 290176 og nr. 290181: str. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

### Teknisk beskrivelse

Skæreretning	Venstre og højre
Til rouletteringsprofil	RBL 2×BR
Til rouletteringsprofil	RBR 2×BL
Til rouletteringsprofil	RBR 1×BL
Til rouletteringsprofil	RAA 2×AA
Til rouletteringsprofil	RBR 1×BL
Til rouletteringsprofil	RGV30° 1×GE30°
Til rouletteringsprofil	RAA 1×AA
Til rouletteringsprofil	RBL 1×BR

Til rouletteringsprofil	RGE30° BL/BR30°
Til rouletteringsprofil	RGE45° BL/BR45°
Produkttype	Rouletteringsværktøj

## Tilbehør

Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 15X4/0,8 mm	290161 15X4/0,8
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 15X4/0,8 mm	290181 15X4/0,8
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 15X4/0,6 mm	290161 15X4/0,6
Rouletteringsformværktøjuniversal Skaftstørrelse 16 mm	290010 16
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 15X4/0,5 mm	290161 15X4/0,5
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 15X4/0,8 mm	290176 15X4/0,8
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 15X4/0,6 mm	290176 15X4/0,6
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 15X4/0,6 mm	290181 15X4/0,6
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 15X4/0,5 mm	290181 15X4/0,5
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 15X4/0,5 mm	290176 15X4/0,5
Rouletteringsformværktøjhøjre Skaftstørrelse 16 mm	290000 16