



## MultiMaster AMM 500 Plus Top Batteri, Type: 71292261



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077815 71292261
GTIN	4014586884066
Artikelklasse	03F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Markedsførende oscillerende værktøjer i tre forskellige effektklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i ny udførelse med **Starlock værktøjsholder** (forbedret kraftoverførsel der giver op til 35 % større arbejdstempo).

- **Næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder (savning, slibning, skrabning, skæring, raspning) med oscillerende bevægelser (lav støvudvikling).**
- **Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet af hensyn til en optimal arbejdsindsats.**
- **Maksimal kvalitet og stabilitet vha. metal-gearkasse og konsekvent anvendelse af kugle- og nålejer.**
- **Optimal håndtering takket være det ergonomiske design med softgrip og lav vægt.**

Effektivt multitool til hurtigt fremskridt i arbejdet (ved udvidelse og reparation) med mere end 30 dele tilhører til savning i træ og metal, slibning, fliser og mere.

#### Leveringsomfang:

Inkl. 1× hurtiglader ALG 80, 2× litium-ion-batterier (18 V / 3 Ah). 1 værktøjskuffertsæt „Akku” med lader. 1 slibepåse. 3 slibepåse af hver (korn 60, 80, 120, 180), 1 fast spartel, 1 HSS-segmentsavklinge, 1 E-Cut Long-Life-savklinge (65 mm), 1 universel E-Cut-savklinge (44 mm).

#### Bemærk:

Passende reserveakkuer og ladere finder du fra nr. 073834 – 073845.

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Fein type E 18 V

Producentbetegnelse: AFMM 18 QSL

Akku-kapacitet: 3 Ah

Batterispænding: 18 V  
Værktøjsholder: StarlockPlus, Starlock  
Svingningstal: 11000 - 18500 min<sup>-1</sup>  
Svingningsvinkel: 3,4 grader

## Teknisk beskrivelse

Hjørnemål, slibesål	80 mm
Producentbetegnelse	AFMM 18 QSL
Akku-kapacitet	3 Ah
Vægt	1,8 kg
Batterispænding	18 V
Svingningstal	11000 - 18500 min <sup>-1</sup>
Værktøjsholder	StarlockPlus, Starlock
Antal medfølgende akkuer	2
Batteritype	Lithium-ion
Svingningsvinkel	3,4 grader
Energiforsyning	Akkudrevet
Emballage	Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 18 V
Produkttype	Oscilleringsenheder

## Tilbehør

Batterilader Type FE30	073845 FE30
Batterilader Type FE50	073845 FE50
Akku lithium-ion Akku-type, akku-spænding FE18 V	073836 FE18
Batterilader Type FE80	073845 FE80
Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V	073837 FE18