

Garant**Filtpolerstift skaft-Ø 3 mm, Type: SP0610****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	552100 SP0610
GTIN	4045197803870
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

Slidstærke filt-polerstifter med **middelhård, utroligt formstabilt filt.**

Anvendelse:

Til for- og højglanspolering af forsløbne overflader med store krav til nøjagtige geometriske former.

Bemærk:

Filt-polerstifter skal anvendes i forbindelse **med slibe- og polerpasta** som nr. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Anbefalet periferihastighed 5 –10 m/s.

Hårdhedsgrad: middel

Hoved-Ø: 6 mm

Hovedlængde: 10 mm

Skaft-Ø: 3 mm

Teknisk beskrivelse

Hoved-Ø	6 mm
Skaft-Ø	3 mm

Hovedlængde	10 mm
Hårdhedsgrad	middel
Anbefalet periferihastighed	5 - 10 m/s
Produkttype	Polerstift

Tilbehør

Diamantslibepasta 5 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 1 µm	552330 1
Slibepasta SiC Korn SiC-slibepasta 280	552250 280
Diamantslibepasta 5 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 30 µm	552330 30
Stænger med polerepasta Unipol® Farve DARKPINK	555740 DARKPINK
Diamantslibepasta 5 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 10 µm	552330 10
Diamantslibepasta 10 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 15 µm	552340 15
Diamantslibepasta 10 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 3 µm	552340 3
Diamantslibepasta 5 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 0,5 µm	552330 0,5
Stænger med polerepasta Unipol® Farve BLUE	555740 BLUE
Diamantslibepasta 10 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 10 µm	552340 10
Diamantslibepasta 10 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 7 µm	552340 7
Slibepasta SiC Korn SiC-slibepasta 150	552250 150
Diamantslibepasta 5 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 3 µm	552330 3
Stænger med polerepasta Unipol® Farve WHITE	555740 WHITE
Diamantslibepasta 5 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 15 µm	552330 15

Diamantslibepasta 5 g, alkohol og vandopløselig
monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 7 μm

552330 7

Diamantslibepasta 10 g, alkohol og vandopløselig
monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 1 μm

552340 1