



Bits-sortiment BiTorsion 30 dele



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	675798
GTIN	4013288179821
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Indhold:

Bits C 6,3 (1/4 tomme) sorteret; 1 universalholder.

Indhold:

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Phillips-skruer: Nr. 675520 2 stk. i str. 1/25; 5 stk. i str. 2/25; 2 stk. i str. 3/25

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Pozidriv: Nr. 675540 2 stk. i str. 1/25; 6 stk. i str. 2/25; 2 stk. i str. 3/25

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX®: Nr. 675550 1 stk. i str. TX10; 2 stk. i str. TX15; 2 stk. i str. TX20; 2 stk. i str. TX25; 2 stk. i str. TX30; 1 stk. i str. TX40

Universalholder „Rapidaptor“: 1 stk. nr. 675020 str. 6,3K

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Drivprofil	Sekskant-skruetrækker
Producentbetegnelse	Bit-Check 30 BiTorsion 1
Bit, længde	25 mm

Antal dele	30
Produkttype	Bitværktøj

Tilbehør

Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3BiTorsion Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675540 2/25
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3BiTorsion Torx®-profil TX30	675550 TX30
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3BiTorsion Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm	675520 1/25
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3BiTorsion Krydskærvstørrelse / hel længde 3/25 mm	675540 3/25
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3BiTorsion Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675520 2/25
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3BiTorsion Krydskærvstørrelse / hel længde 3/25 mm	675520 3/25
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3BiTorsion Torx®-profil TX40	675550 TX40
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3BiTorsion Torx®-profil TX15	675550 TX15
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3BiTorsion Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm	675540 1/25
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3BiTorsion Torx®-profil TX25	675550 TX25
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3K	675020 6,3K
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3BiTorsion Torx®-profil TX10	675550 TX10
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3BiTorsion Torx®-profil TX20	675550 TX20