




Topnøglesortiment til Torx® 1/4, 3/8, 1/2 tomme firkant 35 dele



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630031
GTIN	4018754261017
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Anvendelse:

Til udvendige Torx®-skruer med gevind M3 – M20. Til indvendige Torx®-skruer med gevind M2,5 – M14.

Til indvendige Torx®-skruer med sikringsstift med gevind M3 – M8. Inklusive lære til Torx®-skruer.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

1/4 tomme toppe til Torx®: 3 stk. nr. 631500 str. E4; E5; E6

3/8 tomme toppe til Torx®: 4 stk. nr. 637450 str. E7; E8; E10; E12

1/2 tomme toppe til Torx®: 6 stk. nr. 642700 str. E11; E14; E16; E18; E20; E24

1/4 tomme skruebits til Torx®: 2 stk. nr. 631801 str. TX8; TX9

3/8 tomme skruebits til Torx®: 5 stk. nr. 637560 str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27

1/2 tomme skruebits til Torx®: 6 stk. nr. 643650 str. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

BITS med boring til Torx® C 6,3: 7 stk. som nr. 675350 str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Forbindelsesstykke til bits: 1 stk. svarende til nr. 676945 str. 8/4

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Drivfirkant: 1/2 tommer

Drivfirkant: 3/8 tommer

Drivfirkant: 1/4 tommer

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer
Drivprofil	Skruetrækker til TORX®-skruer med boring
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivfirkant	1/4 tommer
Antal dele	35
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	413 mm
Bredde	230 mm
Højde	57 mm
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Skruerbit, 3/8 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX15	637560 TX15
Top, 1/4 tomme, til Torx® Torx®-profil E6	631500 E6
Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme Torx®-profil TX40	643650 TX40
Top, 1/2 tomme, til Torx® Torx®-profil E11	642700 E11
Skruerbit, 1/4 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX9	631801 TX9
Top, 1/2 tomme, til Torx® Torx®-profil E16	642700 E16
Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme Torx®-profil TX30	643650 TX30
Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme Torx®-profil TX50	643650 TX50
Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme Torx®-profil TX55	643650 TX55
Top, 1/4 tomme, til Torx® Torx®-profil E5	631500 E5
Skruerbit, 3/8 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX20	637560 TX20
Skruerbit, 1/4 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX8	631801 TX8

Top, 1/2 tomme, til Torx® Torx®-profil E18	642700 E18
Top, 3/8 tomme, til Torx® Torx®-profil E10	637450 E10
Skruebit, 3/8 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX25	637560 TX25
Top, 1/2 tomme, til Torx® Torx®-profil E14	642700 E14
Top, 1/4 tomme, til Torx® Torx®-profil E4	631500 E4
Skruebit, 3/8 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX27	637560 TX27
Top, 3/8 tomme, til Torx® Torx®-profil E8	637450 E8
Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme Torx®-profil TX45	643650 TX45
Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme Torx®-profil TX60	643650 TX60
Top, 3/8 tomme, til Torx® Torx®-profil E7	637450 E7
Skruebit, 3/8 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX10	637560 TX10
Top, 1/2 tomme, til Torx® Torx®-profil E20	642700 E20
Top, 1/2 tomme, til Torx® Torx®-profil E24	642700 E24
Top, 3/8 tomme, til Torx® Torx®-profil E12	637450 E12