



Topnøglesortiment QuickRelease, 3/8 tomme firkant 19 dele



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	633991
GTIN	4018754260683
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

QuickRelease-sæt i ny brudsikker ABS-kunststofkasse med skumindlæg. Skralde, forlænger, kardanled og top udgør **en gennemgående, fast forbundet enhed**. Den sikre forbindelse kan hurtigt og nemt løsnes igen med et tryk på en knap.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 – M14.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, 12-kantede: 14 stk. nr. 637000

str. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

T-nøgle QR: 1 stk. nr. 635750

Forlængelser QR: 2 stk. nr. 635645 str. 75; 240

Kardanled QR: 1 stk. nr. 636250

Skralde QR: 1 stk. nr. 635155

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Højde: 57 mm

Drivfirkant: 3/8 tommer

Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle: 8-22 mm

Teknisk beskrivelse

Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle	8-22 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Antal dele	19
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Længde	322 mm
Bredde	134 mm
Højde	57 mm
med QuickRelease	ja
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 19 mm	637000 19
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 22 mm	637000 22
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 13 mm	637000 13
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 16 mm	637000 16
Kardanled 3/8 tomme QuickRelease Type 3/8	636250 3/8
Forlænger, 3/8 tomme QuickRelease Hel længde 240 mm	635645 240
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 15 mm	637000 15
T-greb, 3/8 tomme QuickRelease Hel længde 165 mm	635750 165
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 11 mm	637000 11
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 21 mm	637000 21
Reverserbar finfortandet skraldenøgle, 3/8 tomme, med uddriver QuickRelease Type	635155
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 9 mm	637000 9
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 17 mm	637000 17
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 10 mm	637000 10
Forlænger, 3/8 tomme QuickRelease Hel længde 75 mm	635645 75

12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 12 mm	637000 12
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 14 mm	637000 14
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 18 mm	637000 18
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 8 mm	637000 8