



Topnøglesortiment 1/2"-firkant 39 dele



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	639261
GTIN	4018754261192
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 – M20, udvendige Torx®-skruer med gevind M6 – M20. Skruer med indvendig sekskant med gevind M6 – M18, indvendige Torx®-skruer med gevind M4 – M14.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 12 stk. nr. 642200 str. 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Toppe til Torx®: 7 stk. nr. 642700 str. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

Skruetrækkerbits, sekskant: 6 stk. nr. 643200 str. 5; 6; 8; 10; 12; 14

Skruebits til Torx®: 9 stk. nr. 643650 str. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

T-greb: 1 stk. nr. 641300 str. 300

Forlængere: 2 stk. nr. 641000 i str. 130; 255

Kardanled: 1 stk. nr. 641600 str. 1/2

Skralde: 1 stk. nr. 640100 str. 1/2

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse, mål	metrisk
---------------------	---------

Antal dele	39
Drivprofil	6-kant-topnøgle
Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer
Drivprofil	Unbrakonøgle
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	5-14 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	8-30 mm
Længde	481 mm
Bredde	288 mm
Højde	82 mm
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

Top, 1/2 tomme, til Torx® Torx®-profil E12	642700 E12
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 30 mm	642200 30
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 5 mm	643200 5
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 16 mm	642200 16
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 130 mm	641000 130
Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme Torx®-profil TX55	643650 TX55
Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme Torx®-profil TX30	643650 TX30
Top, 1/2 tomme, til Torx® Torx®-profil E18	642700 E18
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 27 mm	642200 27
Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme Torx®-profil TX27	643650 TX27
Top, 1/2 tomme, til Torx® Torx®-profil E10	642700 E10
Top, 1/2 tomme, til Torx® Torx®-profil E20	642700 E20
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 255 mm	641000 255
Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme Torx®-profil TX20	643650 TX20

6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 13 mm	642200 13
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 10 mm	642200 10
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 8 mm	643200 8
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 8 mm	642200 8
Kardanled, 1/2 tomme Type 1/2	641600 1/2
Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme Torx®-profil TX45	643650 TX45
T-greb, 1/2 tomme Hel længde 300 mm	641300 300
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 19 mm	642200 19
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 12 mm	643200 12
Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme Torx®-profil TX25	643650 TX25
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 18 mm	642200 18
Top, 1/2 tomme, til Torx® Torx®-profil E24	642700 E24
Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme Torx®-profil TX50	643650 TX50
Top, 1/2 tomme, til Torx® Torx®-profil E14	642700 E14
Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme Torx®-profil TX40	643650 TX40
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 6 mm	643200 6
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 22 mm	642200 22
Top, 1/2 tomme, til Torx® Torx®-profil E16	642700 E16
Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme Torx®-profil TX60	643650 TX60
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 10 mm	643200 10
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 17 mm	642200 17
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 21 mm	642200 21
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 24 mm	642200 24
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 14 mm	643200 14