



Bits-sortiment, rustfrit stål „Stainless“ 30 dele



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 675796 |
| GTIN | 4013288115126 |
| Artikelklasse | 63H |

Beskrivelse

Indhold:

Bits C 6,3 (1/4 tomme) sorteret; 1 universalholder.

Indhold:

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Phillips-skruer: Nr. 675490 1 stk. i str. 1/25; 3 stk. i str. 2/25; 1 stk. i str. 3/25

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Pozidriv: Nr. 675492 2 stk. i str. 1/25; 3 stk. i str. 2/25; 1 stk. i str. 3/25

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig sekskant: Nr. 675494 1 stk. i hver str. 2,5; 3; 4; 5; 5,5

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX®: Nr. 675496 2 stk. i str. TX10; 2 stk. i str. TX15; 3 stk. i str. TX20; 3 stk. i str. TX25; 2 stk. i str. TX30; 1 stk. i str. TX40

Universalholder „Rapidaptor Stainless“: 1 stk. nr. 675020 str. 6,3S

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Drivprofil | Pozidriv-skruetrækker |
| Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer |
| Drivprofil | Sekskant-skruetrækker |
| Drivprofil | Skruetrækker til Phillips |
| Producentbetegnelse | Bit-Check 30 Stainless 1 |

| | |
|--------------|----------------|
| Bit, længde | 25 mm |
| Materiale | Ædelstål, INOX |
| Antal dele | 30 |
| Farvekodning | ja |
| Produkttype | Bitværktøj |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3Rustfrit stål "Stainless" Krydskærvstørrelse / hel længde 3/25 mm | 675492 3/25 |
| Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3Rustfrit stål "Stainless" Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm | 675492 2/25 |
| Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3Rustfrit stål "Stainless" Krydskærvstørrelse / hel længde 3/25 mm | 675490 3/25 |
| Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3S | 675020 6,3S |
| Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-Plus-profil, rustfrit stål "Stainless" sekskant 3 mm | 675494 3 |
| Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3Rustfrit stål "Stainless" Torx®- profil TX10 | 675496 TX10 |
| Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3Rustfrit stål "Stainless" Torx®- profil TX25 | 675496 TX25 |
| Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-Plus-profil, rustfrit stål "Stainless" sekskant 4 mm | 675494 4 |
| Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3Rustfrit stål "Stainless" Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm | 675490 2/25 |
| Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-Plus-profil, rustfrit stål "Stainless" sekskant 5 mm | 675494 5 |
| Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3Rustfrit stål "Stainless" Torx®- profil TX15 | 675496 TX15 |
| Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3Rustfrit stål "Stainless" Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm | 675492 1/25 |
| Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3Rustfrit stål "Stainless" Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm | 675490 1/25 |

Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3Rustfrit stål "Stainless" Torx®-profil TX40

675496 TX40

Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3Rustfrit stål "Stainless" Torx®-profil TX30

675496 TX30

Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-Plus-profil, rustfrit stål "Stainless" sekskant 2,5 mm

675494 2,5

Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3Rustfrit stål "Stainless" Torx®-profil TX20

675496 TX20