


Garant**Sæt med parallelklodser, Længde: 200mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	366702 200
GTIN	4045197799302
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse

Udførelse:

GARANT – **præcisionsudførelse**. Parringstolerance $\leq 0,004$ mm, bredde-/højedetolerance $\leq 0,007$ mm, ekstremt præcis planhed og vinkler. Dokumenter opbevares i særlig kunststofstander. Hårdhed: 60 HRC.

Parvis finslebne.

Anvendelse:

Ved præcisionsarbejde til parallel støtte af emner i maskinskruestik eller anordninger.

Indhold:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Bemærk:

Str. 125 – 200: 1 mm stigende; alle mål bortset fra 9 mm kan nås.

Reserveholder, se reservedelslisten. Stigende med 1 mm (undtagen 9 mm), ellers kan alle mål opnås.

Teknisk beskrivelse

Længde	200 mm
Antal lister	24 par

Formbeskrivelse	parallel
Formbeskrivelse	retvinklet
Formbeskrivelse	plan
Produkttype	Parallelklodser

Tilbehør

Parallelklodser, enkeltpar til366702 str. 200 Breddexhøjde 14X27 mm	366726 14X27
Parallelklodser, enkeltpar til366702 str. 200 Breddexhøjde 12X40 mm	366726 12X40
Parallelklodser, enkeltpar til366702 str. 200 Breddexhøjde 12X35 mm	366726 12X35
Parallelklodser, enkeltpar til366702 str. 200 Breddexhøjde 8X31 mm	366726 8X31
Parallelklodser, enkeltpar til366702 str. 200 Breddexhøjde 8X11 mm	366726 8X11
Parallelklodser, enkeltpar til366702 str. 200 Breddexhøjde 12X15 mm	366726 12X15
Parallelklodser, enkeltpar til366702 str. 200 Breddexhøjde 10X33 mm	366726 10X33
Parallelklodser, enkeltpar til366702 str. 200 Breddexhøjde 10X38 mm	366726 10X38
Parallelklodser, enkeltpar til366702 str. 200 Breddexhøjde 8X26 mm	366726 8X26
Parallelklodser, enkeltpar til366702 str. 200 Breddexhøjde 10X13 mm	366726 10X13
Parallelklodser, enkeltpar til366702 str. 200 Breddexhøjde 8X16 mm	366726 8X16
Parallelklodser, enkeltpar til366702 str. 200 Breddexhøjde 10X23 mm	366726 10X23
Parallelklodser, enkeltpar til366702 str. 200 Breddexhøjde 8X21 mm	366726 8X21

Paralleklodser, enkeltpar til 366702 str. 200 Breddexhøjde 14X22 mm	366726 14X22
Paralleklodser, enkeltpar til 366702 str. 200 Breddexhøjde 14X32 mm	366726 14X32
Paralleklodser, enkeltpar til 366702 str. 200 Breddexhøjde 10X18 mm	366726 10X18
Kunststofholder til paralleklodser Type 125-200	366701 125-200
Paralleklodser, enkeltpar til 366702 str. 200 Breddexhøjde 10X28 mm	366726 10X28
Paralleklodser, enkeltpar til 366702 str. 200 Breddexhøjde 12X25 mm	366726 12X25
Paralleklodser, enkeltpar til 366702 str. 200 Breddexhøjde 8X36 mm	366726 8X36
Paralleklodser, enkeltpar til 366702 str. 200 Breddexhøjde 14X42 mm	366726 14X42
Paralleklodser, enkeltpar til 366702 str. 200 Breddexhøjde 14X37 mm	366726 14X37
Paralleklodser, enkeltpar til 366702 str. 200 Breddexhøjde 12X20 mm	366726 12X20
Paralleklodser, enkeltpar til 366702 str. 200 Breddexhøjde 14X17 mm	366726 14X17
Paralleklodser, enkeltpar til 366702 str. 200 Breddexhøjde 12X30 mm	366726 12X30