

Garant**Ringgaffelnøglesæt, Antal nøgler: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

613610 16

GTIN

4062406220594

Artikelklasse

61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Med optimeret profilskaft, der giver et særligt godt greb og ergonomisk korrekt arbejde. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. Ring med **HT-Drive**-profil.

Norm:**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738****Materiale:**

Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

Leveringsomfang:

1 ringgaffelnøgle af hver nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Str. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Bemærk:

HT-Drive – den særligt præcise profil.

Fordel:

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne. – Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.**
- **Større kontaktflade mellem skruer og værktøj. – Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

Teknisk beskrivelse

Produkttype

Skruenøgle

Tilbehør

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 19 mm | 613600 19 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 5,5 mm | 613600 5,5 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 16 mm | 613500 16 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 24 mm | 613600 24 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 22 mm | 613600 22 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 18 mm | 613600 18 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 8 mm | 613600 8 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 17 mm | 613600 17 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 12 mm | 613600 12 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 11 mm | 613600 11 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 13 mm | 613600 13 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 7 mm | 613600 7 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 20 mm | 613600 20 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 15 mm | 613500 15 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 21 mm | 613600 21 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 14 mm | 613600 14 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 16 mm | 613600 16 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 15 mm | 613600 15 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 10 mm | 613600 10 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 30 mm | 613600 30 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 32 mm | 613600 32 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 34 mm | 613600 34 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 27 mm | 613600 27 |