



MultiMaster AMM 300 Plus Start Batteri, Type: 71292561



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077825 71292561
GTIN	4014586884141
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

Markedsførende oscillerende værktøjer i tre forskellige effektklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i ny udførelse med **Starlock værktøjsholder** (forbedret kraftoverførsel der giver op til 35 % større arbejdstempo).

- **Næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder (savning, slibning, skrabning, skæring, raspning) med oscillerende bevægelser (lav støvudvikling).**
- **Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet af hensyn til en optimal arbejdsindsats.**
- **Maksimal kvalitet og stabilitet vha. metal-gearkasse og konsekvent anvendelse af kugle- og nålelejer.**
- **Optimal håndtering takket være det ergonomiske design med softgrip og lav vægt.**

MultiTalent – universel oscilleringsenhed til udbygning og renovering som indgang til den professionelle klasse. Effektiv, højtydende motor konstrueret til kontinuerlig brug. Akku-maskine af nyeste generation med samme ydelse som en netdrevet maskine.

Leveringsomfang:

Inkl. 1x hurtiglader ALG 80, 2x litium-ion-batterier (12 V / 3 Ah). 1 værktøjskuffertsæt „Akku“ med lader, 1 slibeplade, 3 slibeblade af hver type (korn 80, 120, 180), 1 E-Cut universal-savklinge (29 mm).

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere findes fra nr. 073834 og 073845.

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Fein type E 12 V

Producentbetegnelse: AFMT 12 QSL

Akku-kapacitet: 3 Ah
 Batterispænding: 12 V
 Værktøjsholder: StarlockPlus, Starlock
 Svingningstal: 11000 - 18000 min⁻¹
 Svingningsvinkel: 3,2 grader

Teknisk beskrivelse

Batterispænding	12 V
Akku-kapacitet	3 Ah
Producentbetegnelse	AFMT 12 QSL
Svingningstal	11000 - 18000 min ⁻¹
Vægt	1,5 kg
Hjørnemål, slibesål	80 mm
Værktøjsholder	StarlockPlus, Starlock
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	2
Svingningsvinkel	3,2 grader
Energiforsyning	Akkudrevet
Emballage	Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 12 V
Produkttype	Oscilleringsenheder

Tilbehør

Batterilader Type FE30	073845 FE30
Batterilader Type FE50	073845 FE50
Akku lithium-ion Akku-type, akku-spænding FE12 V	073836 FE12
Batterilader Type FE80	073845 FE80
Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE12 V	073837 FE12