



Ligesliber, vinklet Akku, Type: M12FDGA422



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077257 M12FDGA422
GTIN	4058546290672
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

FUEL™ akku-ligesliber, **vinklet**, med kompakt konstruktion (samlet længde 119 mm). **DRIVE-CONTROL** hastighedsindstilling med 4 trin og fintfølede hastighedsregulering giver god kontrol.

Leveringsomfang:

1× 2,0 / 1× 4,0 Ah batterier, C12 C lader, 1× spændetang 6 mm og 8 mm, værktøjslomme.

Bemærk:

Passende slibeskiver (CER) finder du fra nr. 554012, rengørings- og grovrengøringskiver under nr. 554050; 554051; 554054 og 554055.

Teknisk beskrivelse

Vægt	0,8 kg
Akku-kapacitet	2 Ah
Akku-kapacitet	4 Ah
Omdrejningstalområde	0 - 24500 min ⁻¹

Antal medfølgende akkuer	2
Batteritype	Lithium-ion
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Batterispænding	12 V
maks. spændetangs-Ø	6 - 8 mm
Producentbetegnelse	M12FDGA-422B
Maks. skive-Ø	50 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Ligesliber

Tilbehør

Li-Ion system M4B2/M12B2 Akku-type MB12	073814 MB12
Rengøringskiver (A) Fiberudførelse FINE	554055 FINE
Fiber-efterbehandlingsskiver Kornstørrelsessammenligning 180	554042 180
Grovrengøringskive (SiC) Fiberudførelse CRS	554051 CRS
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C
Rund skaftbørsteMessingtråd 0,20 mm Børste-Ø D1×besætningsbredde L1 30X6 mm	574350 30X6
Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC
Akku-startsæt Type M12NRG4	073839 M12NRG4
Rengøringskiver (A) Fiberudførelse MED	554055 MED
Grovrengøringskive (SiC) Fiberudførelse CRS	554050 CRS
Rengøringskiver (A) Fiberudførelse FINE	554054 FINE
Rund skaftbørsteStåltråd 0,30 mm Børste-Ø D1×besætningsbredde L1 30X6 mm	574000 30X6
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm middelhård Udvendig Ø 50 mm	554093 50
Li-Ion system M12B6 Akku-type MB12	073829 MB12

Fiber-efterbehandlingsskiver Kornstørrelsessammenligning 280	554042 280
Li-Ion system M12B4 Akku-type MB12	073815 MB12
Fiber-efterbehandlingsskiver Kornstørrelsessammenligning 100	554042 100
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm middelhård Udvendig Ø 75 mm	554093 75
Rengøringskiver (A) Fiberudførelse MED	554054 MED