

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 200 kg, 36×20G, Højde mm / antal skuffer: 800/5**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930715 800/5
GTIN	4062406273736
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Komplet bestykt værktøjsskab 40×24G, med skuffer 36×20G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Skuffe **50 mm med 75 kg** bæreevne. Skuffe **fra 75 mm med 200 kg** bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 100, 100, 125, 300

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Teknisk beskrivelse

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nytte dybde i G	20
Nytte højde	700 mm

Nyttehøjde for skuffer	700 mm
Dybde	600 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	300 mm
Vægt	124 kg
Højde	800 mm
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Antal skuffer	5
Dybde i E	700
Skuffer, nytteflade i G	36×20
Skuffer, nyttebredde i G	36
Bredde	1000 mm
Antal døre	0
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	36×20G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 100 mm	930745 100
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 300 mm	930745 300
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 75 mm	930745 75
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 125 mm	930745 125
Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 800 mm	930735 800