



## Batteridrevet slagbore-/skruemaskine, Type: 7113236H3



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070100 7113236H3
GTIN	2050002046450
Artikelklasse	03F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

2-trins akku-bore-/skruemaskine med børsteløs EC-motor.

- Elektronisk regulering af omdrejningstal til blød og sikker forboring og skruring, højre-/venstreløb.
- 2-trins helmetal-gear med mulighed for tilkobling af slagmekanisme til boring i metal, sten og murværk.
- Flertrins momentindstilling og aftagelig borepatron.
- Inklusive QuickIN-helmetal-borepatron (120 Nm) med hårdmetalbestykkede spændebakker og høje spændekræfter.
- FEIN SafetyCell Technology. Beskytter akku og maskine mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.

#### Fordel:

FEIN SafetyCell Technology.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 1× QuickIN borepatron (120 Nm), 1× bælteclips, 1× bitmagasin og transportkuffert.

#### Bemærk:

Passende akkuer og ladere findes under nr. 073851 – 073866.

### Teknisk beskrivelse

Maks. moment, hård	60 Nm
Motorkonstruktion	Børsteløs
Batteritype	Lithium-ion
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Antal medfølgende akkuer	2
Maks. moment, blød	32 Nm
Maks. spiralbor-Ø i træ	50 mm
Maks. omdrejningstal 2. gear	2000 min <sup>-1</sup>
Batterispænding	18 V
Vægt	1,8 kg
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion	13 m/s <sup>2</sup>
Producentbetegnelse	ASB 18 Q
Emballage	Kuffert
Akku-kapacitet	3 Ah
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Maks. spiralbor-Ø i beton	13 mm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 18 V
Energiforsyning	Akkudrevet
egnet til materiale	Beton
egnet til materiale	Sten
egnet til materiale	Murværk
Produkttype	Slagbore-/skruemaskine

---

## Tilbehør

---

Tilbehør til håndskruemaskineQuick-In Type HOLESAW	070208 HOLESAW
Tilbehør til håndskruemaskineQuick-In Type INCH12	070208 INCH12
Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V	073837 FE18
Tilbehør til håndskruemaskineQuick-In Type CHUCK120	070208 CHUCK120
Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V	073835 FE18
Tilbehør til håndskruemaskineQuick-In Type CHUCK60	070208 CHUCK60
Tilbehør til håndskruemaskineQuick-In Type CHUCK-SKE	070208 CHUCK-SKE
Tilbehør til håndskruemaskineQuick-In Type 711301	070208 711301
Akku lithium-ionHighPower Akku-type, akku-spænding FE18 V	073834 FE18
Vinkelskruetrækkerforsats Type OSD2	073920 OSD2
Tilbehør til håndskruemaskineQuick-In Type THREAD-SET	070208 THREAD-SET
Vinkelskruetrækkerforsats Type WB1	073920 WB1
Tilbehør til håndskruemaskineQuick-In Type INCH14	070208 INCH14
Tilbehør til håndskruemaskineQuick-In Type ANGLE	070208 ANGLE
Batteridrevet slagbore-/skruemaskine Type 71132364	070100 71132364
Akku-startsæt Type 92604324	073832 92604324