



## Batteridrevet bajonetsav, Type: GSA18VLIC



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078217 GSA18VLIC
GTIN	3165140862301
Artikelklasse	03B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Bosch akku-bajonetsav med SDS-system** til hurtigt og komfortabelt savklingskift.

- **Bosch Professional litium-ion-teknologi, der giver lang levetid og perfekt batteri-driftstid.**
- **Electronic Cell Protection (ECP) beskytter akkuen mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.**
- **Ergonomisk Softgrip-greb.**
- **Med LED-arbejdspladsbelysning.**

**Kompakt bajonetsav med lav vægt** og lille grebsomkreds, også til arbejde over hovedhøjde og med en hånd.

**Variabel snithastighedsregulering**, små vibrationer takket være integreret **vibrationsudligningssystem.**

med LED-arbejdspladsbelysning.

#### Leveringsomfang:

Inklusive transportkuffert, 2x savklinger, 2x akkuer, hurtiglader. Inklusive 2x 18 V / 5,0 Ah Li-ion-akku, hurtiglader, 1x bajonetsavklinge S 922 AF fleksibel til metal, 1x bajonetsavklinge S 922 EF fleksibel til metal, 1x bajonetsavklinge S 922 HF fleksibel til træ og metal, indsats til L-BOXX 136, L-BOXX 136.

#### Bemærk:

Sabelsavblade findes fra nr. 588600.

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851 – 073859.

### Teknisk beskrivelse

Slaglængde	21 mm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Akku-kapacitet	5 Ah
Producentbetegnelse	GSA 18 V-LIC
Slagtal	0 - 3050 min <sup>-1</sup>
Vægt	2,5 kg
Bemærk	SDS, LED
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Maks. vibration iht. EN	8,8 m/s <sup>2</sup>
Batterispænding	18 V
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	2
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Sav

## Tilbehør

Bajonetsav-klingesæt Betegnelse 922BF	588600 922BF
Bajonetsav-klingesæt Betegnelse 1122EF	588600 1122EF
Bajonetsav-klingesæt Betegnelse 922EF	588600 922EF
Bajonetsav-klingesæt Betegnelse 922EHM	588600 922EHM
Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B18 V	073854 B18
Bajonetsav-klingesæt Betegnelse 1122BF	588600 1122BF
Bajonetsav-klingesæt Betegnelse 1155CHM	588600 1155CHM
Batterilader Type 1880CV	073866 1880CV