



Rystepudser GSS, Type: 230AVE



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077328 230AVE
GTIN	3165140663779
Artikelklasse	03C

Beskrivelse

Udførelse:

Vibrationsfri og praktisk 300 W rystepudser med **forvalg af omdrejningstal:**

- **Ergonomisk udformede greb med softgrip** muliggør perfekt håndtering.
- **Minimale vibrationer**, da der ingen kobling er til motorhuset.
- **Fastspændingssystem** til slibepapir med **perfekt fæste** i form af klem- eller burrelås-fastholdelse.
- **Integreret støvudsugning** takket være slibebark med **8 huller**.
- **Direkte tilslutning** til eksternt udsugningssystem eller mikrofilterboks.

Leveringsomfang:

Inklusive mikrofilterboks, slibeplade, ekstra greb.

Bemærk:

Passende burrelås-slibepapir finder du under nr. 557576.

Effektforbrug: 300 W

Slibebark, længde (burrelukning): 184 mm

Slibebark, bredde (burrelukning): 92 mm

Slibebark, længde (klemme): 230 mm

Slibebark, bredde (klemme): 92 mm

Afstand til arbejdsfladen: 2,4 mm

Teknisk beskrivelse

Slibebark, bredde (burrelukning)	92 mm
----------------------------------	-------

Slibeark, bredde (klemme)	92 mm
Producentbetegnelse	230AVE
Hulmønster	8-dobbelt
Slibeark, længde (burrelukning)	184 mm
Slibepapir, holder, fastklemning	ja
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Effektforbrug	300 W
Svingningstal	22000 min ⁻¹
Slibepapir, holder, fastgørelse med burrelukning	ja
Vægt	2,4 kg
Slibeark, længde (klemme)	230 mm
Afstand til arbejdsfladen	2,4 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Rystepudser

Tilbehør

Sandpapir, sæt, 50 stk. Huller, 8 stk. Korn 120	557576 120
Sandpapir, sæt, 50 stk. Huller, 8 stk. Korn 60	557576 60
Sandpapir, sæt, 50 stk. Huller, 8 stk. Korn 180	557576 180
Sandpapir, sæt, 50 stk. Huller, 8 stk. Korn 40	557576 40
Sandpapir, sæt, 50 stk. Huller, 8 stk. Korn 320	557576 320
Sandpapir, sæt, 50 stk. Huller, 8 stk. Korn 400	557576 400
Sandpapir, sæt, 50 stk. Huller, 8 stk. Korn 100	557576 100
Sandpapir, sæt, 50 stk. Huller, 8 stk. Korn 80	557576 80
Sandpapir, sæt, 50 stk. Huller, 8 stk. Korn 240	557576 240