

Garant**Stanggriber, maks. emne-Ø: 65mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319711 65
GTIN	4062406239169
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Nyt stanggriber-koncept – muliggør greb både på siden og på tværs.**
- **Muliggør automatisk anvendelse under maskindrift eller i programforløb med hydraulisk gribebetjening via kølemiddeltryk (3 – 50 bar).**
- **Kvalitetskomponenter: eloxeret aluminiumsbasisenhed, slid-komponenter af hærdet, stål og slebet eller hårdt bearbejdet.**
- **Enestående mekanik med dobbeltkugleføring eller dobbeltstempelprincip af hensyn til maksimal slidstyrke og håndtering af emner med høj vægt (træk 26 kg, vandring 16 kg).**

Fordel:

- **Ingen ridser på komponenten (også greb på færdigemner).**
- **Sidegreb – griberen kan bevæges ekstremt tæt på centrerpatronen.**
- **Flytning af høj vægt.**
- **Ekstremt fleksibel – via forskellige påskruningsadaptere kan griberen både anvendes til VDI- og BMT-revolverhoveder. Bakkernes kontaktflade er 1/16 tomme × 90°, og dermed kan der også anvendes standardbakker. (BMT kun med borestangholder)**
- **Trykket og dermed kan holdekræften kan indstilles enkeltvis (75 – 100 %).**
- **Yderst lavt vedligeholdelsesniveau.**

Anvendelse:

Efterspænding af stangen i maskinen, bl.a. til maskiner uden stanglader. Mulighed for automatisk udtagning af de færdige komponenter og overførsel fra hoved- til modspindel. Spændeområde (med bakker nr. 319718) 8 – 65 mm.

Specialtilbehør:

Adapter nr. 319713; 319714; 319716 og bakke nr. 319718.

Bemærk:

Se betjeningsvejledningen for programmeringsanvisninger.

Teknisk beskrivelse

Længde	90 mm
Bredde	46 mm
Højde	85,6 mm
Produkttype	Stanggriber

Tilbehør

Bakker til stanggribere Spændeområde ALU mm	319718 ALU
Bakker til stanggribere Spændeområde 20-45 mm	319718 20-45
VDI-adapter til stanggriber Type 40	319714 40
VDI-adapter til stanggriber, vinklet Type 40-A	319716 40-A
VDI-adapter til stanggriber, vinklet Type 30-A	319716 30-A
Stanggriberadapter Skaft-Ø D1 32 mm	319713 32
Bakker til stanggribere Spændeområde 8-20 mm	319718 8-20
VDI-adapter til stanggriber Type 30	319714 30
Bakker til stanggribere Spændeområde 45-65 mm	319718 45-65