



Bits-sortiment med betjeningsværktøj 17 dele, Antal dele: 17



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	676215 17
GTIN	4013288214546
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Med ergonomisk 2K-t-greb med Rapidaptor-bitholder.

Praktisk sammensatte Kraftform Kompakt®-sortimenter af bits og betjeningsværktøj **til manuel brug og maskinbrug**. Kraftform-skruestrækkergreb med hurtigskifteholder til 1/4 tomme-bits med C 6,3 og E 6,3 skaft.

Indhold:

Bits, længde 89 mm, E 6,3 til Phillips-skruer: 1 stk. nr. 674200 i hver str. 2/89; 3/89

Bits, længde 89 mm, E 6,3 til Pozidriv: 1 stk. nr. 674220 i hver str. 2/89; 3/89

Bits, længde 89 mm, E 6,3 til indvendig sekskant: 1 stk. nr. 674247 i hver str. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89

Bits, længde 89 mm, E 6,3 til indvendig Torx®: 1 stk. nr. 674250 i hver str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bits, længde 89 mm, E 6,3 til lige kær: 1 stk. nr. 674260 str. 5,5/89

Skruestrækkergreb: 1 stk. nr. 676656 str. 6,3

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Skruestrækker til TORX®-skruer
Drivprofil	Sekskant-skruestrækker
Drivprofil	Skruestrækker til Phillips

Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Drivprofil	Ligekærviskruetrækker
Producentbetegnelse	Kraftform Kompakt 400
Betjeningsværktøj	Skruetrækkerholder
Betjeningsværktøj	Topskralde 1/4 tomme
Betjeningsværktøj	1 bit-skralde 1/4"
Produkttype	Bitværktøj

Tilbehør

Bit til sekskant, lang, 1/4 tomme E 6,3Hex-plus-profil Sekskant / hel længde 5/89 mm	674247 5/89
Bit til Phillips, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 2/89 mm	674200 2/89
Bit til sekskant, lang, 1/4 tomme E 6,3Hex-plus-profil Sekskant / hel længde 3/89 mm	674247 3/89
Bit til Torx®, lang, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil / hel længde TX15/89 mm	674250 TX15/89
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 3/89 mm	674220 3/89
Bit til sekskant, lang, 1/4 tomme E 6,3Hex-plus-profil Sekskant / hel længde 6/89 mm	674247 6/89
Kraftform-skruetrækkerholder til 1/4 tomme bitsmed hurtigskiftepatron Sekskantholder 6,3 mm	676656 6,3
Bit til ligekærv, 1/4 tomme E 6,3 Skærbredde / hel længde 5,5/89 mm	674260 5,5/89
Bit til Torx®, lang, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil / hel længde TX30/89 mm	674250 TX30/89
Bit til Torx®, lang, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil / hel længde TX10/89 mm	674250 TX10/89
Bit til sekskant, lang, 1/4 tomme E 6,3Hex-plus-profil Sekskant / hel længde 4/89 mm	674247 4/89

Bit til Torx®, lang, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil / hel længde TX25/89 mm	674250 TX25/89
Bit til Torx®, lang, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil / hel længde TX20/89 mm	674250 TX20/89
Bit til Torx®, lang, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil / hel længde TX40 mm	674250 TX40
Bit til Phillips, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 3/89 mm	674200 3/89
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 2/89 mm	674220 2/89
Bit til Torx®, lang, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil / hel længde TX30 mm	674250 TX30
Bit til Torx®, lang, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil / hel længde TX20 mm	674250 TX20
Bit til Torx®, lang, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil / hel længde TX10 mm	674250 TX10
Bit til Torx®, lang, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil / hel længde TX25 mm	674250 TX25
Bit til Torx®, lang, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil / hel længde TX15 mm	674250 TX15