



Bits-sortiment med betjeningsværktøj Turbo 19 dele, Antal dele: 19



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	676205 19
GTIN	4013288214614
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Praktisk sammensatte Kraftform Kompakt®-sortimenter af bits og betjeningsværktøj **til manuel brug og maskinbrug**. Kraftform-skruetrækkergreb med hurtigskifteholder til 1/4 tomme-bits med C 6,3 og E 6,3 skaft.

Op til **firedobbel skruerhastighed** takket være et **planetgear i grebet, der kan aktiveres og deaktiveres** via et tryk på en knap. Slukning anbefales til finjustering og den afsluttende fastspænding eller løsning af en skrue med højt moment (op til 14 Nm). Kraftform-greb med **Rapidaptor-bitholder** til 1/4 tomme bits med C 6,3 og E 6,3 skaft.

Leveres i stabil tekstilfoldetaske med burrelås-lukning.

Fordel:

- **Stærk forskrining og enkel finjustering.**
- **Mangedobler skruerhastigheden rent mekanisk (uden akku).**

Indhold:

Bits, længde 89 mm, E 6,3, til Phillips-skruer: 1 stk. nr. 674200 i hver str. 1/89; 2/89; 3/89

Bits, længde 89 mm, E 6,3, til Pozidriv: 1 stk. nr. 674220 i hver str. 1/89; 2/89; 3/89

Bits, længde 89 mm, E 6,3, til indvendig sekskant: 1 stk. nr. 674244 i hver str. 3; 4; 5; 6

Bits, længde 89 mm, E 6,3, til indvendig TORX®: 1 stk. nr. 674250 i hver str. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89

Bits, længde 89 mm, E 6,3, til lige kærhv: 1 stk. i str. 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Skruetrækkergreb: 1 stk. nr. 676390

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Skrueetrækker til Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skrueetrækker
Drivprofil	Ligekærvskrueetrækker
Drivprofil	Skrueetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Sekskant-skrueetrækker
Producentbetegnelse	Kraftform Kompakt Turbo 1
Betjeningsværktøj	1 bit-skralde 1/4"
Betjeningsværktøj	Topskralde 1/4 tomme
Betjeningsværktøj	Skrueetrækkerholder
Produkttype	Bitværktøj

Tilbehør

Bit til Pozidriv, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 2/89 mm	674220 2/89
Kraftform-skrueetrækkerholder Turbo til 1/4 tomme bits C 6,3 og E 6,3 med hurtigskiftepatron Sekskantholder 6,3	676390 6,3
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 3/89 mm	674220 3/89
Bit til sekskant, lang, 1/4 tomme E 6,3 Hex-Plus-profil med boring sekskant 4 mm	674244 4
Bit til Phillips, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 3/89 mm	674200 3/89
Bit til Torx®, lang, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil / hel længde TX20/89 mm	674250 TX20/89
Bit til sekskant, lang, 1/4 tomme E 6,3 Hex-Plus-profil med boring sekskant 3 mm	674244 3
Bit til Phillips, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 2/89 mm	674200 2/89
Bit til Torx®, lang, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil / hel længde TX15/89 mm	674250 TX15/89
	674220 1/89

Bit til Pozidriv, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel
længde 1/89 mm

Bit til sekskant, lang, 1/4 tomme E 6,3Hex-Plus-profil med
boring sekskant 5 mm

674244 5

Bit til sekskant, lang, 1/4 tomme E 6,3Hex-Plus-profil med
boring sekskant 6 mm

674244 6

Bit til Torx®, lang, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil / hel længde
TX25/89 mm

674250 TX25/89

Bit til Torx®, lang, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil / hel længde
TX30/89 mm

674250 TX30/89

Bit til Phillips, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel
længde 1/89 mm

674200 1/89

Bit til Torx®, lang, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil / hel længde
TX10/89 mm

674250 TX10/89