

Dräger**Turboåndedrætsværn-sæt Basic X-plore® 8000, Producentbetegnelse: 8700**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	097300 8700
GTIN	4026056087792
Artikelklasse	09J

Beskrivelse

Udførelse:

Dräger X-plore® 8000 turboåndedrætsværn-serien har en imponerende **modstandsdygtighed** og **robusthed**. Derudover har systemet en **innovativ** temperatur- og tryksensorteknik, som tilpasser gennemstrømningshastigheden til omgivelserne. Apparaterne er specielt **lette at rengøre**. Den eksplosionsbeskyttede model X-plore® 8700 kan anvendes i arbejdsmiljøer, hvor der kræves **eksplosionsbeskyttelse**.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Norm:

EN12941 mit Dräger X-plore® 8000 Hauben und Helmen.

Leveringsomfang:

1×blæserenhed EX, 1×standardakku EX, 1×standardlader, 1×standardbælte.

Bemærk:

X-plore® 8000 turboåndedrætsværn leveres **uden hoveddel, slange og filter**.

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Akkudrevet
Beskyttelsesklasse IP	IP 65

Egenskab	Egnet til Ex-område
Produkttype	Blæserenhed, turboåndedrætsværn

Tilbehør

SkiftefilterX-plore® 8000 Filter A1B1E1K1HP	097309 A1B1E1K1HP
BlæserenhedX-plore® 8000 Type 8700	097311 8700
Standard-akkuX-plore® 8000 Type BATTERY	097302 BATTERY
SkiftefilterX-plore® 8000 Filter A2PRSL	097309 A2PRSL
SkiftefilterX-plore® 8000 Filter P	097309 P
Standardhætte str. L/XLX-plore® 8000 Type SHORT	097307 SHORT
StandardbælteX-plore® 8000 Type BELT	097306 BELT
Standard-akkuX-plore® 8000 Type BATTERYEX	097302 BATTERYEX
SlangeX-plore® 8000 Type TUBE2	097301 TUBE2
SlangeX-plore® 8000 Type TUBE1	097301 TUBE1
StandardladerX-plore® 8000 Type CHARGE	097303 CHARGE
Standardhætte str. L/XLX-plore® 8000 Type LONG	097307 LONG
SkiftefilterX-plore® 8000 Filter VF	097309 VF