



Elektrikerskruetrækkersortiment, 6 dele, Antal skruetrækkere: 16



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	667255 16
GTIN	4013288214638
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Op til **firedobbelt skru hastighed** takket være et **planetgear i grebet, der kan aktiveres og deaktiveres** via et tryk på en knap. Slukning anbefales til finjustering og den afsluttende fastspænding eller løsning af en skrue med højt moment (op til 14 Nm). Kraftform-greb med 154 mm lange **skifteklinger fuldisoleret op til 1.000 V** iht. **DIN EN 60900 / VDE 06082-201**. Leveres i stabil tekstilfoldetaske med burrelås-lukning.

Fordel:

- **Stærk forskruning og enkel finjustering.**
- **Mangedobler skru hastigheden rent mekanisk (uden akku).**
- **Robust, vedligeholdelsesfrit gear af stål.**

Indhold:

Lige-kærvs-klinger: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

Klinger til Phillips: PH1 og PH2

Pozidriv-klinger: PZ1 og PZ2

Pozidriv-bit (kombiprofil): PZ/S1 og PZ/S2 (kombiprofil)

Blade til Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25

Kraftform-håndtag til skifteklinger nr. 667411: str. 1

Kraftform-greb Turbo: 1 stk.

Teknisk beskrivelse

Antal skruetrækkere	16
---------------------	----

Drivprofil	Ligekærnskruetrækker
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Drivprofil	Kombiprofil-skruetrækker Pozidriv/ligekærv
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Producentbetegnelse	Kraftform Kompakt Turbo i 1
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produkttype	Skruetrækkere

Tilbehør

Elektrikerskruetrækker til Pozidriv, med Kraftform-skaftisoleret Krydskærvstørrelse 2	668700 2
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 2,5 mm	663100 2,5
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 3,5 mm	663100 3,5
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 4 mm	663100 4
Værktøjsholder til vægmontering Type S	667077 S
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 5,5 mm	663100 5,5
Elektrikerskruetrækker til Pozidriv, med Kraftform-skaftisoleret Krydskærvstørrelse 1	668700 1
Kraftformskaft VDE, separat Type 1	667411 1