

Garant**Sikkerhedsslangeopruller, kunststofhus Trykluft, Anvendelig slangelængde: 15m****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080078 15
GTIN	4062406284688
Artikelklasse	01A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Sikkerhedsslangeopruller med meget brudsikkert, lukket kunststofhus til brug i smuds- og støvfri miljøer.**
- **Slangeføring og kontrolleret indtrækningsystem.**
- **Integreret stopkugle.**
- **PU-slange med høj slidstyrke og tryklufttilslutning i stål, egnet til høje gennemstrømningshastigheder.**
- **Drejelig vægholder til placering på væg og loft.**

Slangeopruller til trykluft. Robust slange i lysende orange **signalfarve**. Giver sikker håndtering.

Leveringsomfang:

Inklusive GARANT Sikkerhedskobling af stål og nippel.

Bemærk:

Passende sikkerhedskoblinger, se nr. 080270 – 080272.

Teknisk beskrivelse

Farve, hus	blå
Oprulningsautomatik SCS	ja
Anvendelig slangelængde	15 m

Materiale, hus	Kunststof
maks. driftstryk	16 bar
Indvendig slange-Ø	9,5 mm
Farve, slange	orange
Materiale, slange	Polyurethan
Tilslutning, udgang	3/8 tommer
Udvendig slange-Ø	13,5 mm
Kabinet, bredde	490 mm
Kabinet, højde	409 mm
Kabinet, dybde	190 mm
Egnet til	Trykluft
Produkttype	Slangeopruller

Tilbehør

Sikkerhedskobling med indvendigt gevind Indvendigt tilslutningsgevind 1/4 tommer	080271 1/4
Reserve dele, slangeopruller Type 8	080081 8
Sikkerhedskobling med slangetilslutning Slangetilslutning indvendig Ø (nom. indvendig diameter) 11 mm	080272 11
Sikkerhedskobling med udvendigt gevind Udvendig tilslutningsgevind 1/2 tommer	080270 1/2
Reserve dele, slangeopruller Type 15	080081 15
Sikkerhedskobling med slangetilslutning Slangetilslutning indvendig Ø (nom. indvendig diameter) 8 mm	080272 8
Sikkerhedskobling med slangetilslutning Slangetilslutning indvendig Ø (nom. indvendig diameter) 13 mm	080272 13
Sikkerhedskobling med indvendigt gevind Indvendigt tilslutningsgevind 3/8 tommer	080271 3/8

Reserve dele, slangeopruller Type 2	080081 2
Sikkerhedskobling med indvendigt gevind Indvendigt tilslutningsgevind 1/2 tommer	080271 1/2
Sikkerhedskobling med udvendigt gevind Udvendigt tilslutningsgevind 3/8 tommer	080270 3/8
Reserve dele, slangeopruller Type 14	080081 14
Sikkerhedskobling med udvendigt gevind Udvendigt tilslutningsgevind 1/4 tommer	080270 1/4
Reserve dele, slangeopruller Type 5	080081 5
Reserve dele, slangeopruller Type 12	080081 12