

Garant**Gevindskæresæt med snittapper, sæt, 3 dele, til metrisk gevind: M3-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	145112 M3-12
GTIN	4062406299897
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil værktøjskasse med håndtag og 2 excenterlåse. Hvert stykke værktøj er placeret i egen holder, så det kan transporteres sikkert og er nemt at få fat i. Snittapperne rejser sig automatisk, når låget åbnes. Se de enkelte produkter for at få en detaljeret beskrivelse.

Indhold:

1 snittapsæt af hver, 3 dele, nr. 130150: Str. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
1 gevindbakke nr. 140300 af hver: Str. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
1 spiralbor nr. 114150 af hver: Str. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
1 justerbart vindejern nr. 148410 af hver: Str. 1; 2
1 værktøjholder med skralde nr. 148700: Str. 85
1 gevindbakkeholder nr. 149310 af hver: Str. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
1 gevindskabelon nr. 477000: Str. M/W
1 skruetrækker nr. 664300: Str. 3×60
Flankevinkel: 60 grader

Teknisk beskrivelse

Til metrisk gevind	M3 – M12
Højde	58 mm

Længde	418 mm
Bredde	229 mm
Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Produkttype	Gevindbakke

Tilbehør

Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5	114150 5
Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,8	114150 6,8
Gevindbakke 6g M M4	140300 M4
Gevindbakkeholder Til gevind-bakke-Ø × højde 20X7 mm	149310 20X7
Håndsnittapsæt M M4	130150 M4
Håndsnittapsæt M M5	130150 M5
Gevindbakke 6g M M10	140300 M10
Gevindbakkeholder Til gevind-bakke-Ø × højde 30X11 mm	149310 30X11
Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 10,2	114150 10,2
Håndsnittapsæt M M6	130150 M6
Håndsnittapsæt M M8	130150 M8
Håndsnittapsæt M M10	130150 M10
3X60	664300 3X60
Værktøjsholdere med skralde Samlet længde 85 mm	148700 85
Gevindbakke 6g M M8	140300 M8
Gevindbakkeholder Til gevind-bakke-Ø × højde 20X5 mm	149310 20X5
Gevindbakkeholder Til gevind-bakke-Ø × højde 25X9 mm	149310 25X9
Gevindbakkeholder Til gevind-bakke-Ø × højde 38X14 mm	149310 38X14
Gevindlære til gevind M/W	477000 M/W

Gvindbakke 6g M M5	140300 M5
Gvindbakke 6g M M3	140300 M3
Håndsnittapsæt M M3	130150 M3
Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,3	114150 3,3
Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,2	114150 4,2
Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,5	114150 2,5
Gvindbakke 6g M M12	140300 M12
Gvindbakke 6g M M6	140300 M6
Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,5	114150 8,5
Vindejern, justerbare Type 2	148410 2
Vindejern, justerbare Type 1	148410 1
Tom værktøjskasse til gevindskæreværktøjssæt til metrisk gevind M3-12	145605 M3-12
Håndsnittapsæt M M12	130150 M12