



## Multistandard-overall VIS-LINE, gul / kornblå, Konfektionsstørrelse DE: 110



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	091707 110
GTIN	4057121497185
Artikelklasse	09S

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Multinorm-tøjet VIS-LINE med sin **ergonomisk-dynamiske pasform** er meget robust og afrivingsfast. Det moderne design og de mange farver gør at tøjet kan kombineres fremragende **med PRO-LINE** fra Rofa. **Reflekselementerne** er anbragt på samme måde som tagsten, hvilket gør det nemt at reparere dem.

For at opnå en bedre bevægelighed, har overallsne **strækindlæg i siden** og forudformede bukseben. Strækselen gør at de er behagelige at have på. Lommerne på overallsne har en klap og trykknapper.

- **Lommer med mere rumfang.**
- **Slidsk med lynlås.**
- **Cargotaske med påsat lomme til smartphone med klap og trykknapper.**
- **Lomme til målestok med klap og trykknop.**
- **Knælommerne er Certificeret iht. EN 14404 sammen med knæpolstring nr. 920.**
- **Baglomme med klap og trykknop.**

#### Norm:

- **EN ISO 20471 Klasse 2**
- **EN 1149-3/-5**
- **EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1**
- **EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2**
- **EN 13034 Typ 6**

· **EN 61482-1-2**

**Bemærk:**

Fås i yderligere farver på forespørgsel. Størrelsestabel med gengivelse af internationale konfektionsstørrelser findes i vores infodel bagerst i kataloget.

**Overalls** med **EN ISO 20471 Klasse 1** i kornblå / gul under Nr. 091708.

## Teknisk beskrivelse

Konfektionsstørrelse DE	110
Serie	VIS-LINE
Tekstilsammensætning	65% bomuld
Tekstilsammensætning	2% øvrige fibre
Tekstilsammensætning	33% polyester
Materialegrammatur / vævstæthed	350 g/m <sup>2</sup>
Vask	60 °C farvet vask
Beklædning iht.	DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
Beklædning iht.	DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning
Beklædning iht.	DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme
Farve	gul / kornblå
Norm	EN 13034-6
Norm	EN 61482-1-2
Norm	EN ISO 20471
Norm	EN 14404
EN 20471 (synlig arbejdsbeklædning)	klasse 1
Produkttype	Advarselssikkerhedsoverall