




Topnøglesortiment 3/8 tomme, Antal værktøjer: 37



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	953748 37
GTIN	2050002043015
Artikelklasse	91A

Beskrivelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. **Dæklag i antracit**, den underliggende **grå kontrastfarve** gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Hårdskumindsats nr. 952001 str. 953748: 1 stk.

STAHLWILLE 12-kant-indsats, 3/8 tomme, nr. 637000 str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 stk. af hver

STAHLWILLE sekskant-skruetrækkerindsats, 3/8 tomme nr. 637600 str. 4; 5; 6; 7; 8; 10: 1 stk. af hver

STAHLWILLE topnøgleindsats, 3/8 tomme, nr. 637450 str. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14: 1 stk. af hver

STAHLWILLE skruetrækkerindsats, 3/8 tomme, nr. 637560 str. TX9; TX10; TX15; TS20; TX 25; TX27; TX30; TX40: 1 stk. af hver

STAHLWILLE reverserbar skraldenøgle, 3/8 tomme nr. 635000 str. 3/8: 1 stk.

STAHLWILLE forlænger nr. 635400 str. 75; 240: 1 stk. af hver

STAHLWILLE T-greb nr. 635700 str. 165: 1 stk.

STAHLWILLE kardanled nr. 636200 str. 3/8: 1 stk.

Teknisk beskrivelse

Dybde i G	20
Bredde i G	8

Dybde	500 mm
Vægt	1,962 kg
Bredde	200 mm
Antal værktøjer	37
Udførelse	med topnøgle
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	8x20
Drivfirkant	3/8 tommer
Produkttype	Indsats i hårdt skum

Tilbehør

Skruebit, 3/8 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX15	637560 TX15
Skruebit, 3/8 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX20	637560 TX20
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 16 mm	637000 16
Reverserbar skraldenøgle, 3/8 tomme Type 3/8	635000 3/8
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 6 mm	637600 6
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 13 mm	637000 13
Skruebit, 3/8 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX10	637560 TX10
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 11 mm	637000 11
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 7 mm	637600 7
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 19 mm	637000 19
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 5 mm	637600 5
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 15 mm	637000 15
Top, 3/8 tomme, til Torx® Torx®-profil E14	637450 E14
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 17 mm	637000 17
Top, 3/8 tomme, til Torx® Torx®-profil E12	637450 E12
Top, 3/8 tomme, til Torx® Torx®-profil E7	637450 E7
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 18 mm	637000 18

Skruebit, 3/8 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX40	637560 TX40
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 9 mm	637000 9
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 240 mm	635400 240
Kardanled, 3/8 tomme Type 3/8	636200 3/8
Top, 3/8 tomme, til Torx® Torx®-profil E8	637450 E8
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 8 mm	637000 8
Skruebit, 3/8 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX27	637560 TX27
Top, 3/8 tomme, til Torx® Torx®-profil E5	637450 E5
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 12 mm	637000 12
Skruebit, 3/8 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX30	637560 TX30
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 14 mm	637000 14
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 10 mm	637000 10
Skruebit, 3/8 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX9	637560 TX9
Skruebit, 3/8 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX25	637560 TX25
T-greb, 3/8 tomme Hel længde 165 mm	635700 165
Top, 3/8 tomme, til Torx® Torx®-profil E10	637450 E10
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 4 mm	637600 4
Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 953748	952001 953748
Top, 3/8 tomme, til Torx® Torx®-profil E6	637450 E6
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 75 mm	635400 75
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 10 mm	637600 10
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 8 mm	637600 8