



Topnøglesortiment 1/2 tomme, Antal værktøjer: 31



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	953749 31
GTIN	2050002043022
Artikelklasse	91A

Beskrivelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. **Dæklag i antracit**, den underliggende **grå kontrastfarve** gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Hårdskumindsats, tom, nr. 952001 str. 953749: 1 stk.

STAHLWILLE 12-kant-indsats, 1/2 tomme, nr. 642100 str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 stk. af hver

STAHLWILLE sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, nr. 643200 str. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 stk. af hver

STAHLWILLE reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme nr. 640100 str. 1/2: 1 stk.

STAHLWILLE forlænger nr. 641000 str. 75; 130; 255: 1 stk. af hver

STAHLWILLE T-greb nr. 641300 str. 300: 1 stk.

STAHLWILLE kardanled nr. 641600 str. 1/2: 1 stk.

Teknisk beskrivelse

Dybde	500 mm
Bredde i G	8
Vægt	4,114 kg
Antal værktøjer	31
Dybde i G	20

Bredde	200 mm
Udførelse	med topnøgle
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	8×20
Drivfirkant	1/2 tommer
Mindst egnede skuffefronthøjde	100 mm
Produkttype	Indsats i hårdt skum

Tilbehør

12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 32 mm	642100 32
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 130 mm	641000 130
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 5 mm	643200 5
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 12 mm	642100 12
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 27 mm	642100 27
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 14 mm	643200 14
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 16 mm	642100 16
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 22 mm	642100 22
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 14 mm	642100 14
Kardanled, 1/2 tomme Type 1/2	641600 1/2
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 255 mm	641000 255
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 8 mm	642100 8
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 13 mm	642100 13
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 24 mm	642100 24
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 15 mm	642100 15
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 17 mm	642100 17
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 10 mm	643200 10
Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme Type 1/2	640100 1/2
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 6 mm	643200 6

12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 10 mm	642100 10
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 21 mm	642100 21
Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 953749	952001 953749
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 12 mm	643200 12
T-greb, 1/2 tomme Hel længde 300 mm	641300 300
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 19 mm	642100 19
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 8 mm	643200 8
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 11 mm	642100 11
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 75 mm	641000 75
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 7 mm	643200 7
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 18 mm	642100 18
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 4 mm	643200 4
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 30 mm	642100 30