



JOKER 6001 Switch gaffelnøgle/skralderingnøglesæt, reverserbar, vinklet 15°, Antal nøgler: 4



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 614885 4 |
| GTIN | 4013288184139 |
| Artikelklasse | 63F |

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Ringsiden med specielt letgående, stabil fintfortandet ringskralde (80 tænder) med ekstrem lille vinkel på 4,5° til fornyet greb.

Gaffelsiden med dobbeltsekskantprofil og udskiftelig, hærdet metalplade har en holdefunktion og fungerer som endestop, forhindrer tendens til at glide af og muliggør en lille returvinkel.

Ring-ende vinklet 15°, reverserbar.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

Leveringsomfang:

1 nøgle nr. 614875 af hver: Str. 10; 13; 17; 19

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------|-------|
| Antal nøgler | 4 |
| Nøglestørrelse | 10 mm |
| Nøglestørrelse | 13 mm |
| Nøglestørrelse | 17 mm |

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Nøglestørrelse | 19 mm |
| Producentbetegnelse | 6001 Joker Switch 4 Set 1 |
| Ringstilling | 15 grader |
| Antal tænder | 80 |
| Vinkel til fornyet greb | 4,5 grader |
| Materiale | Krom-mylobdæn-stål |
| Overflade | matforkromet |
| Emballage | Foldetaske |
| Nøglestørrelse, mål | metrisk |
| Endestop, på kæber | ja |
| Holdefunktion, på kæber | ja |
| med svinghoved | nej |
| Skralde, reverserbar | ja |
| Produkttype | Skruenøgle |

Tilbehør

| | |
|--|-----------|
| JOKER 6001 Switch gaffelnøgle/ skralderingsnøgle,reverserbar, vinklet 15° Nøglestørrelse 13 mm | 614875 13 |
| JOKER 6001 Switch gaffelnøgle/ skralderingsnøgle,reverserbar, vinklet 15° Nøglestørrelse 19 mm | 614875 19 |
| JOKER 6001 Switch gaffelnøgle/ skralderingsnøgle,reverserbar, vinklet 15° Nøglestørrelse 17 mm | 614875 17 |
| JOKER 6001 Switch gaffelnøgle/ skralderingsnøgle,reverserbar, vinklet 15° Nøglestørrelse 10 mm | 614875 10 |