

Mitutoyo**Ruhedsmåler SJ210, Type: SJ210****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	499205 SJ210
GTIN	4946368848273
Artikelklasse	44D

Beskrivelse**Udførelse:**

Transportable, lysnetuafhængige medesystemer til bestemmelse af overfladeruhed. Målekraft 0,75 mN iht. DIN / ISO. Separat tilspændingsenhed til målinger på mindst mulig plads og til fastgørelse på stativer. Fasekorrekt Gauß-filter iht. DIN EN ISO 16610-21 (erstatte DIN EN ISO 11562). Automatisk beskyttelse af føleren ved transport. Automatisk kalibreringsfunktion og integreret hukommelse til målebetingelser.

- **2,4" TFT-farvedisplay, elektronisk drejeligt. Tilspændingsenhed integreret eller separat anvendelig. Lagring af måledata og målebetingelser på Micro-SD-hukommelseskort.**
- **Alle gængse parametre iht. DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI og frit valgbare betingelser.**

Leveringsomfang:

Inklusive tilspændingsenhed med følerspids, netadapter, kablreringsnormal og bæretaske.

Specialtilbehør:

Sender og følerhoved til små borer (fra 2,5 mm) nr. 499210, meder til flade og cylindriske emner nr. 499220 str. Z-KUFE, støttefødder (2 stk.) nr. 499220 str. FUSS, adapter til opspænding i højdemåler nr. 499220 str. H-ADAPT, granitmålestativ nr. 499415, datakabel nr. 498430, printer nr. 498701.

Bemærk:

Gratis analysesoftware samt yderligere adaptore og følerhoveder fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Ruhedsstandarder	DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Måleafstand, langsgående aftastning	16 mm
Cut-Off (λc)	0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
Følerhastighed	0,25; 0,5; 0,75 mm/s
Grafisk visning	Måleprofil, BAC-kurve, ADC-kurve
Energiforsyning	Akkudrevet
Maks. måleområde	360 μ m
integreret printer	nej
Interface	RS232C-interface.
Interface	Digimatic-interface
Interface	RS232C-interface.
Kalibrering	Q2
Kalibrering	Q1
Produkttype	Ruhedsmåler

Services

KalibreringRunormal Type R	029220 R
KalibreringRuhedsmåleudstyr Type R	029200 R

Tilbehør

Tilslutningskabel Type USB2	498430 USB2
Granit-målestativ med T-not	499415
Ekstraudstyr Type FUSS	499220 FUSS
Ekstraudstyr Type Z-KUFE	499220 Z-KUFE
Sender / følehoved Type 6/90	499210 6/90
Ekstraudstyr Type H-ADAPT	499220 H-ADAPT
Tilslutningskabel Type D2	498430 D2
Sender / følehoved Type 6/60	499210 6/60
Sender / følehoved Type 2,5	499210 2,5

Tilslutningskabel Type D1

498430 D1