

**Garant****Digital skydelære HCT IP67 med Bluetooth, Måleområde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412781 300
GTIN	4062406773946
Artikelklasse	41A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Digital skydelære IP 67 HCT med **Bluetooth 5.0. Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal.** Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 10 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares. 2-komponenthus med **gribevenlig Haptoprene-overflade**. Skydelæren er modstandsdygtig over for vand og støv. Målefladerne er finslebne. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Appen fås gratis til Android og iOS. Kan også anvendes via Human Interface Device (HID), uden dybdemål

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

**Reservedel:**

Batteriholder nr. 412237 str. B.

**Teknisk beskrivelse**

Aflæsning	0,01 mm
Batteritype	Knapcelle
Energiforsyning	Batteridrevet
Antal medfølgende batterier	1
International konstruktionsstørrelse	CR2032

Kalibrering	A1
Kæbelængde	64 mm
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HCT Windows App
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560
Aflæsning	0,0005 tommer
Dybdemål tilgængeligt	nej
Serie	HCT
Norm	ISO 13385
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

## Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300
DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300

## Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Afdækning til skydelære Type B	412237 B

Skrue til dybdelæreholder

412236

Type SPRING

412240 SPRING