



Vinkelsliber GWX Uden batteri, Type: 18V15SC



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077011 18V15SC
GTIN	3165140964562
Artikelklasse	03C

Beskrivelse

Udførelse:

- **Nemt og hurtigt:** Nemt skift af vinkelslibertilbehør uden dele, der kan mistes, og ekstra værktøj.
- **Det er ikke længere nødvendigt med en ekstra nøgle.**
- **Omfattende:** Stort udvalg af vinkelslibere og tilbehør med fuld bagudkompatibilitet.
- **Maksimal komfort** takket være hurtigt tilbehørsskift 100 % uden brug af værktøj.
- **Pålidelig:** Ved hjælp af det innovative X-LOCK-system er det ikke længere muligt at montere drejeretningsafhængigt tilbehør forkert. Maksimal brugerbeskyttelse takket være akustisk signal ved korrekt montering.
- **Rent arbejde uden generende ridser!** Mindre udprægede og færre slibespor i forbindelse med X-Lock-vinkelslibere.

Batteri-vinkelsliber med BITURBO Brushless-teknologi med X-Lock.

- **Lige så stærk som et kabelbundet apparat med 1000 til 1800 watt.**
- **Sørger for hurtigere skæring og mere metalfjernelse end med de hidtidige batteridrevne slibere.**
- **Øget sikkerhed** takket være intelligent bremsesystem, Kickback- og Drop Control.
- **De enkelte hastighedstrin vælges via brugeroverflade og Bluetooth Connectivity.**

Leveringsomfang:

Uden batterier og uden lader. Inklusive Vibration-Control-ekstragreb, beskyttelseskærm, L-BOXX 136.

Bemærk:

Passende ProCore 18 V akkuer og startsæt finder du under nr. 073857 str. C18 og nr. 073865 str. C18

Teknisk beskrivelse

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Interface	Bluetooth-port
Antal medfølgende akkuer	0
Værktøjsholder	X-LOCK-system
Maks. skive-Ø	125 mm
Vægt	2 kg
Kickbackstop	ja
Energiforsyning	Akkudrevet
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Batteritype	Lithium-ion
Producentbetegnelse	GWX 18V-15 SC
Genstartsspærre	ja
Omdrejningstalområde	3400 - 9800 min ⁻¹
Batterispænding	18 V
Bemærk	BITURO; Kickback Control; Drop Control
Serie	X-LOCK-system
Produkttype	Vinkelslibere

Tilbehør

Batterilader Type GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Batterilader Type GAL18160C	073866 GAL18160C
Akku-startsætProCore Akku-type, akku-spænding C18 V	073865 C18
Batterilader Type 1880CV	073866 1880CV
Li-ion-akkuProCore Akku-type, akku-spænding C18 V	073857 C18