



Batteridrevet slagbore-/skruemaskine, Type: M12FPD2-4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070110 M12FPD2-4
GTIN	4058546029760
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

- Effektive 2-gears-akku-slagbore-/skruemaskiner med flertrins-momentindstilling.
- REDLITHIUM-ION™ Red Li-ion-akkuer med enkeltcelleovervågning og ladestandsindikator.
- Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid.
- FIXTEC hurtigspændepatron i metal med spindellås.
- Greb med Softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.
- LED-belysning af arbejdsområdet.
- Børsteløs POWERSTATE™-motor (ikke str. M18BPD4) af hensyn til en optimal virkningsgrad. Minimal slitage og op til 10 gange længere levetid sammenlignet med standard-DC-motorer.
- REDLINK PLUS™-elektronik – effektstyring og beskyttelse mod overbelastning.

FUEL™ akku-kompakt-slagbore-/skruemaskine med en længde på kun 152 mm. 13 elektroniske momentindstillinger plus boretrin plus slagboretrin.

Fordel:

Kompakt, akkuset bruges som fod.

Leveringsomfang:

Inklusive 2x lithium-ion-akkuer, lader, transportkuffert (HD-Box) og bælteclips.

Bemærk:

Egnede batterier og ladere finder du fra nr. 073814 – 073816, 073827 og 073840.
Det tilhørende Bluetooth-sporingsmodul findes under 070103 BTT-1.

Teknisk beskrivelse

Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion	15,7 m/s ²
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion	<2,5 m/s ²
Vægt	1,5 kg
Maks. moment	45 Nm
Akku-kapacitet	4 Ah
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 450 min ⁻¹
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Maks. spiralbor-Ø i træ	35 mm
Maks. omdrejningstal 2. gear	1550 min ⁻¹
Maks. spiralbor-Ø i beton	13 mm
egnet til materiale	Sten
egnet til materiale	Træ
egnet til materiale	Træ
egnet til materiale	Træ
egnet til materiale	Beton
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Motorkonstruktion	FUEL™
Typisk anvendelse	Strong
Producentbetegnelse	M12FPD-402X
Batterispænding	12 V
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Antal medfølgende akkuer	2

Produkttype

Slagbore-/skruemaskine

Tilbehør

Batterilader Type M1218C

073840 M1218C

Li-Ion system M12B4 Akku-type MB12

073815 MB12

Batterilader Type M1218FC

073840 M1218FC