

**Garant****Fræsestiftsæt 8 dele, GARANT Master Uni – middel, HM TiAlN, Antal fræsestifter: 8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	541411 8
GTIN	4062406587093
Artikelklasse	51D

**Beskrivelse****Udførelse:****HM-fræsestiftsортимент Multi Cut med gængse formvarianter.**

Den nyudviklede innovative tandgeometri muliggør en **høj spåntagningsydelse** og giver samtidig en **ekstremt rolig gang og meget god manøvreedygtighed**. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet ved skrubning og sletbearbejdning.

- **til allround anvendelse.**

Skaft-Ø 6 mm.

**GARANT**#fræsestifter fremstilles på de mest moderne CNC-maskiner i førsteklasses hårdmetaltypen med høj robusthed og skærekanten med optimal stabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiametere er større end skaftdiametere; ellers er også skaftet af hårdmetal. Ekstra belægning af TiAlN forlænger standtid og varmekæbhed.

Til høje termiske og mekaniske belastninger (Heavy Duty).

- **Højere standtid.**
- **Mindre varmetilgang.**
- **Bedre spåntransport.**

**Anvendelse:**

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

**Leveringsomfang:**

1 stk. af hver nr. 540222 str. A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.

**Bemærk:**

Materialer med dårlig varmeledsevne; reducer omdrejningstallet for at undgå blåfarvning af fræsestiften og tilsmudsning.

## Teknisk beskrivelse

Serie	GARANT Master Uni
Skæremateriale	HM TiAlN
Skaft-Ø	6 mm
Antal fræsestifter	8
Produkttype	Fræsestift

## Tilbehør

Fræsestift med belægning GARANT Master Uni – middel Type A1020	540222 A1020
Fræsestift med belægning GARANT Master Uni – middel Type D1009	540222 D1009
Fræsestift med belægning GARANT Master Uni – middel Type C1020	540222 C1020
Fræsestift med belægning GARANT Master Uni – middel Type M1020	540222 M1020
Fræsestift med belægning GARANT Master Uni – middel Type D0605	540222 D0605
Fræsestift med belægning GARANT Master Uni – middel Type G0618	540222 G0618
Fræsestift med belægning GARANT Master Uni – middel Type A0616	540222 A0616
Fræsestift med belægning GARANT Master Uni – middel Type C0616	540222 C0616

