

Garant**Sko, sort Sikkerhedssko komfort black ESD, S3 W1, EU-skostørrelse: 39****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	092175 39
GTIN	4067263780038
Artikelklasse	01S

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT sikkerhedsskoene komfort kombinerer moderne design med den højest mulige brugerkomfort. Innovative kvalitetsmaterialer samt en meget høj bearbejdningskvalitet „Made in Germany“ garanterer en optimal beskyttelse og en minimal vægt. Forskellige skaftbredder (vidde W1 til normalt brede fødder, bredde W2 til brede fødder) og den viklede udførelse muliggør et „ægte“ system med flere bredder og er dermed en ideel løsning til forskellige fodbredder. Den konsekvente anvendelse af ergonomiske design og en udskiftelig, vægtafhængig dæmpning formindsker belastningerne på knæ og ryg markant og bidrager dermed væsentligt til en sund kropsholdning på lang sigt.

- **Overmateriale af lette, men modstandsdygtige mikrofibre.**
- **Åndbart funktionsfor.**
- **Praktisk GARANT komfort Heel-Puller til nem og hurtig tilspænding af skoene.**
- **GARANT komfort indlægssål med vægtafhængig dæmpning.**
- **Slidsål GARANT komfort TPU.**
- **Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).**

Sko med sømfri udførelse og tekstil-gennemtrædningsbeskyttelse. Støvpløs. Beskyttelse mod vandgennemtrængning.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Bemærk:

- **GARANT komfort indlægssål med vægtafhængig dæmpning finder du i fodværn-tilbehøret under: 092864 (blød), 092865 (medium), 092866 (hård).**

- Som standard leveres sko med str. 36-39 med blød dæmpning, str. 40-45 med middel dæmpning og. 46-48 med hård dæmpning.
- Under tilbehør til fodværn finder du også de passende GARANT-snørebånd under: **092855 120.**

Bred udførelse W2 under nr. 092176.

elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Beskyttelsesklasse: S3

Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium

Gennemtræningssikkerhed: Tekstil

Norm: Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191

Egenskab: Vario®-dæmpning

Teknisk beskrivelse

Materiale, tåbeskyttelseskappe	Aluminium
Egenskab	Vario®-dæmpning
EU-skostørrelse	39
Norm	Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
Beskyttelsesklasse	S3
Gennemtræningssikkerhed	Tekstil
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Sikkerhedssko