



Elektronikværktøjssortiment, 15 dele i værktøjsmappe, Antal dele: 15



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	686010 15
GTIN	4062406773533
Artikelklasse	66H

Beskrivelse

Udførelse:

Førsteklasses tekstiltasker bestykket med praktiske værktøjssortimenter som ledsager til dine daglige opgaver.

Leveringsomfang:

Skruetrækker til ligekærv, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 663301 af hver str. 2,5; 3; 3,5; 4

Spændingstester: 1 stk. nr. 665050 str. 3

Skruetrækker til Phillips-skruer, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 668631 af hver str. 0, 1, 2

Kombitang, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 701852 str. 180

Vandpumpetang, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 705746 str. 250

Skævbider, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 725351 str. 160

Afisoleringsstang, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 728761 str. 160

Smedehammer: 1 stk. nr. 750125 str. 300

Universalkniv: 1 stk. nr. 845039 str. 160

LED-lommelygte: 1 stk. nr. 081437 str. BLACK

Tekstil-værktøjsmappe med spændelukning: 1 stk. nr. 692257 str. 1

Bemærk:

Værktøjet leveres løst.

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Ligekærvskruestrækker
------------	-----------------------

Drivprofil	Skruestrækker til Phillips
Produkttype	Værktøjsortiment

Tilbehør

Universalkniv med greb i trykstøbt zink 18 mm Hel længde 160 mm	845039 160
Elektrikerskruestrækker til ligekærvisoleret Skærbredde b 3 mm	663301 3
Skævbidere VDE-isoleret Hel længde 160 mm	725351 160
Smedehammer Vægt uden skaft 300 g	750125 300
Elektrikerskruestrækker til ligekærvisoleret Skærbredde b 2,5 mm	663301 2,5
Tekstil-værktøjsmappe med spændelukning Type 1	692257 1
LED-lommelygtemed batterier Farve BLACK	081437 BLACK
Elektrikerskruestrækker til ligekærvisoleret Skærbredde b 3,5 mm	663301 3,5
Vanadium-kombinationstang VDE-isoleret Hel længde 180 mm	701852 180
Afisoleringsstang VDE-isoleret Hel længde 160 mm	728761 160
Elektrikerskruestrækker til Phillipsisoleret Krydskærvstørrelse 1	668631 1
Elektrikerskruestrækker til Phillipsisoleret Krydskærvstørrelse 2	668631 2
Elektrikerskruestrækker til Phillipsisoleret Krydskærvstørrelse 0	668631 0
Vandpumpetang VDE-greb Hel længde 250 mm	705746 250
Elektrikerskruestrækker til ligekærvisoleret Skærbredde b 4 mm	663301 4