

**Elektronikværktøjssortiment, 24 dele i elektrikertaske, Antal dele: 24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	686013 24
GTIN	4062406773540
Artikelklasse	66H

Beskrivelse**Udførelse:**

Førsteklasses tekstiltasker bestykket med praktiske værktøjssortimenter som ledsager til dine daglige opgaver.

Leveringsomfang:

Båndmål: 1 stk. nr. 462014 str. 3

Sekskantvinkelnøglesæt, lange, med kuglehoved: 1 stk. nr. 627225 str. 9 (1,5 – 10 mm)

Skruetrækker til ligekærv, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 663301 af hver str. 3,5; 5,5

Spændingstester: 1 stk. nr. 665050 str. 3

Skruetrækker til Phillips-skruer, VDE-isoleret: 1 stk. af hver nr. 668631 str. 1; 2

Kombitang, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 701852 str. 180

Vandpumpetang, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 705746 str. 250

Flad rundtang, lige, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 713351 str. 200

Skævbider, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 725351 str. 160

Afisoleringsværktøj: 1 stk. nr. 728043 str. 6 – 25

Præcisionsafisolierer, trinløst indstillelig: 1 stk. nr. 728501 str. 016-08

Skiftenøgle, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 814006 str. 200

Universalkniv: 1 stk. nr. 845039 str. 160

LED-lommelygte: 1 stk. nr. 081437 str. BLACK

Tekstil-elektrikertaske: 1 stk. nr. 692260 str. 1

Bemærk:

Værktøjet leveres løst.

Teknisk beskrivelse

Antal dele	24
Drivprofil	Unbrakonøgle
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Ligekærviskruetrækker
Produkttype	Værktøjssortiment

Tilbehør

LED-lommelygtemed batterier Farve BLACK	081437 BLACK
Elektrikerskruetrækker til ligekærvisoleret Skærbredde b 5,5 mm	663301 5,5
Elektrikerskruetrækker til Phillipsisoleret Krydskærvstørrelse 2	668631 2
SkænbidereVDE-isoleret Hel længde 160 mm	725351 160
VandpumpetangVDE-greb Hel længde 250 mm	705746 250
Enkeltpolet fasetester Skærbredde 3 mm	665050 3
Skiftenøgle med greb Hel længde 200 mm	813961 200
Præcisionsafisolierer, trinløst indstillelig Til leder-Ø 016-08 mm	728501 016-08
Afisoleringværktøj Til kabel-Ø 6-25 mm	728043 6-25
Flad rundtang, ligeVDE-isoleret Hel længde 200 mm	713351 200
Elektrikerskruetrækker til ligekærvisoleret Skærbredde b 3,5 mm	663301 3,5
Elektrikerskruetrækker til Phillipsisoleret Krydskærvstørrelse 1	668631 1
Universalkniv med greb i trykstøbt zink18 mm Hel længde 160 mm	845039 160
Tekstil-elektrikertaske Type 1	692260 1
Båndmål Båndlængde 5 m	462010 5
Sekskantnøglesætforniklet Antal skruetrækkere 9	627225 9

Vanadium-kombinationstangVDE-isoleret Hel længde 180
mm

701852 180