

**Garant****Digital skydelære HCT IP67 med Bluetooth og rundt dybdemål, Måleområde: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412783 150
GTIN	4062406773953
Artikelklasse	41A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Digital skydelære IP 67 HCT med **Bluetooth 5.0. Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal.** Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 10 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares. 2-komponenthus med **gribevenlig Haptoprene-overflade**. Skydelæren er modstandsdygtig over for vand og støv. Målefladerne er finslebne. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Appen fås gratis til Android og iOS. Kan også anvendes via Human Interface Device (HID).

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

**Reservedel:**

Batteriholder nr. 412237 str. B.

**Teknisk beskrivelse**

Aflæsning	0,01 mm
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HCT Windows App
Serie	HCT



Dybdemål	Ø 1,6
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Aflæsning	0,0005 tommer
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Kæbelængde	40 mm
International konstruktionsstørrelse	CR2032
Batteritype	Knapcelle
Norm	ISO 13385
Dybdemål tilgængeligt	ja
Energiforsyning	Batteridrevet
Kalibrering	A1
Antal medfølgende batterier	1
Måleafvigelse E MPE	±0,02 mm
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

## Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

## Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
--	---------------



Afdækning til skydelære Type B	412237 B
Skrue til dybdelæreholder	412236
Type SPRING	412240 SPRING