



Bitsortiment KK400 RA med aktiveringsværktøj 17 dele, Antal dele: 17



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	676212 17
GTIN	4013288222879
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Ergonomisk tokomponentgreb med fingergreb og behagelig overflade, der giver meget høj kraftoverførsel og utrætteligt arbejde. Til rotation med og mod uret (med skiftearm). Den integrerede skralde med fine tænder (80 tænder/returvinkel 4,5°) forenkler og accelererer skruring uden besvær med nye placering. Med Rapidaptor-bitholder.

Praktisk sammensatte Kraftform Kompakt®-sortimenter af bits og betjeningsværktøj **til manuel brug og maskinbrug**. Kraftform-skruestrækkergreb med hurtigskifteholder til 1/4 tomme-bits med C 6,3 og E 6,3 skaft.

Indhold:

Bits, længde 89 mm, E 6,3 til Phillips-skruer: 1 stk. nr. 674200 i hver str. 2/89; 3/89

Bits, længde 89 mm, E 6,3 til Pozidriv: 1 stk. nr. 674220 af hver str. 2/89; 3/89

Bits, længde 89 mm, E 6,3 til indvendig sekskant: 1 stk. nr. 674247 i hver str. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89

Bits, længde 89 mm, E 6,3 til indvendig Torx®: 1 stk. nr. 674250 i hver str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bits, længde 89 mm, E 6,3 til lige kær: 1 stk. af hver nr. 674260 str. 5,5/89

Skruestrækkergreb: 1 stk. nr. 676657 str. 6,3

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	KK 400 RA Set 1
Drivprofil	Sekskantskruestrækkere

Drivprofil	Pozidrivskruetrækker
Drivprofil	Ligekærsvskruetrækker
Drivprofil	Skruetrækkere til Phillips-skruer
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Bit-sekskantskaft	E 6,3
Betjeningsværktøj	1 bit-skralde 1/4"
Betjeningsværktøj	Skruetrækkerholdere
Betjeningsværktøj	Topskralde 1/4 tomme
Produkttype	Bitværktøj

Tilbehør

Bit til Phillips, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 2/89 mm	674200 2/89
Bit til Phillips, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 3/89 mm	674200 3/89
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 2/89 mm	674220 2/89
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 3/89 mm	674220 3/89
Bit til sekskant, lang, 1/4 tomme E 6,3Hex-plus-profil Sekskant / hel længde 3/89 mm	674247 3/89
Bit til sekskant, lang, 1/4 tomme E 6,3Hex-plus-profil Sekskant / hel længde 4/89 mm	674247 4/89
Bit til sekskant, lang, 1/4 tomme E 6,3Hex-plus-profil Sekskant / hel længde 5/89 mm	674247 5/89
Bit til sekskant, lang, 1/4 tomme E 6,3Hex-plus-profil Sekskant / hel længde 6/89 mm	674247 6/89
Bit til Torx®, lang, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil / hel længde TX10 mm	674250 TX10
Bit til Torx®, lang, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil / hel længde TX15 mm	674250 TX15

Bit til Torx®, lang, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil / hel længde TX20 mm	674250 TX20
Bit til Torx®, lang, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil / hel længde TX25 mm	674250 TX25
Bit til Torx®, lang, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil / hel længde TX30 mm	674250 TX30
Bit til Torx®, lang, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil / hel længde TX40 mm	674250 TX40
Bit til ligekærv, 1/4 tomme E 6,3 Skærbredde / hel længde 5,5/89 mm	674260 5,5/89
T-greb-holder til 1/4" bitsmed integreret skralde og hurtigskiftepatron Sekskantholder 6,3 mm	676657 6,3