

Garant**Skrueetrækker til Torx® og sekskant, Antal værktøjer: 15****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	953182 15
GTIN	4067263723417
Artikelklasse	91A

Beskrivelse**Udførelse:**

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. **Dæklag i antracit**, den underliggende **grå kontrastfarve** gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 953182: 1 stk.

GARANT sekskantskrueetrækker nr. 627722 str. 2; 2,5: 1 stk. af hver

GARANT sekskantskrueetrækker nr. 627742 str. 3; 4; 5; 6; 8: 1 stk. af hver

GARANT skrueetrækker til Torx® nr. 625332 str. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1 stk. af hver

Teknisk beskrivelse

Dybde	500 mm
Udførelse	med skrueetrækker
Bredde i G	8
Bredde	200 mm
Antal værktøjer	15
Dybde i G	20
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	8x20

Produkttype	Indsats i hårdt skum
-------------	----------------------

Tilbehør

Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 953182	952001 953182
--	---------------

Sekskant-skruetrækker, lige, med 2K-Haptoprene-skaft sekskant 2 mm	627722 2
--	----------

Sekskant-skruetrækker, lige, med 2K-Haptoprene-skaft sekskant 2,5 mm	627722 2,5
--	------------

Sekskant-kuglehovedskruetrækker, med 2K-Haptoprene-skaft sekskant 3 mm	627742 3
--	----------

Sekskant-kuglehovedskruetrækker, med 2K-Haptoprene-skaft sekskant 4 mm	627742 4
--	----------

Sekskant-kuglehovedskruetrækker, med 2K-Haptoprene-skaft sekskant 5 mm	627742 5
--	----------

Sekskant-kuglehovedskruetrækker, med 2K-Haptoprene-skaft sekskant 6 mm	627742 6
--	----------

Sekskant-kuglehovedskruetrækker, med 2K-Haptoprene-skaft sekskant 8 mm	627742 8
--	----------

Skruetrækker til Torx®, med 2K-Haptoprene-skaft Torx®-profil TX10	625332 TX10
---	-------------

Skruetrækker til Torx®, med 2K-Haptoprene-skaft Torx®-profil TX15	625332 TX15
---	-------------

Skruetrækker til Torx®, med 2K-Haptoprene-skaft Torx®-profil TX20	625332 TX20
---	-------------

Skruetrækker til Torx®, med 2K-Haptoprene-skaft Torx®-profil TX25	625332 TX25
---	-------------

Skruetrækker til Torx®, med 2K-Haptoprene-skaft Torx®-profil TX6	625332 TX6
--	------------

Skruetrækker til Torx®, med 2K-Haptoprene-skaft Torx®-profil TX7	625332 TX7
--	------------

Skruetrækker til Torx®, med 2K-Haptoprene-skaft Torx®-profil TX8	625332 TX8
--	------------

Skruetrækker til Torx®, med 2K-Haptoprene-skaft Torx®-profil TX9

625332 TX9